

 Smayer

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

V28: Máquina de depilación láser de diodo

- 1) Depilación más fuerte, más rápida y más inteligente
- 2) Nueva tecnología 3D 755nm 810nm 1064nm
- 3) Más fuerte 800/1000/1200/1600 vatios, 40% más rápido

Por qué elegirnos

1. admite entrega rápida en tres días
2. Mínimo 20% forma de pago
3. Admite la personalización de la apariencia del producto
4. Garantía de dos años




¿Por qué todos los salones de belleza, los esteticistas prefieren la máquina de depilación láser de diodo de 808 nm?

- A) Más seguro, sin efectos secundarios en la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatriz.
- B) 755nm808nm1064nm, adecuado para todo tipo de piel, la piel negra y el cabello fino se pueden tratar fácilmente, adecuado para todo tipo.
- C) Ancho de láser largo, alta energía, efectivo para que los folículos pilosos produzcan acumulación de calor, depilación permanente.
- D) ¡Rápido! El tamaño de punto grande de 12 * 35 mm podría impulsar la velocidad del tratamiento, la velocidad del tratamiento y la eficiencia.
- E) El fuerte sistema de enfriamiento puede hacer que la anestesia epidérmica sea momentánea, sin dolor durante la misma.



Gran tamaño de punto de 12*20 mm/12*35 mm para un tratamiento rápido
Tipos de piel I-VI y piel bronceada, depilación permanente segura e indolora

Laser show Handle laser bar optional



Lo más importante 3 longitudes de onda 7558081064 cubriendo el tratamiento óptimo.

Depilación permanente de seguridad comprobada sin dolor para todo tipo de piel

Sistema de enfriamiento continuo ICE PLUS. El proceso de tratamiento es más cómodo. Puede funcionar continuamente durante 24 horas.




Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Comentarios de los clientes

Treatment Comparison



Programa de máquina de visualización de pantalla

1. Pantalla grande de 14 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (idioma/logotipo/sistema/color...)

FREE LOGO SERVICE





**14 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor**

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Diseño ID Equipos de diseño y desarrollo de Estados Unidos y Alemania.
 Línea de producción madura certificada y probada, equipo de inspección de calidad y línea de producción estándar.
 Lo que más nos importa es que los productos de alta calidad son el estándar para mantener la cooperación.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Parámetros del producto



Modelo	Láser de diodo V28
Tipo de láser	Importado de Alemania/EE. UU., 10 bares, 12 bares, 16 bares
Mostrar	14---Pantalla táctil 4K de 15,6 pulgadas
Longitud de onda	755nm 808nm 1064nm
Disparos	40 millones de tiros
Energía	10~150 j/cm2, ajustable
Frecuencia	1-10 HZ

Enfriamiento	TECairerefrigeración por agua
Fuerza	3500W
Tamaño del punto	12*20mm/12*35mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir
Peso neto	95Kg
Peso bruto	105Kg
Tamaño de la máquina	45*52*110cm
Tamaño de caja	56*70,4*125cm

Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles después del pago


Forma de entrega: por aire, DHL, TNT, Fedex o agente de entrega

Antes de la entrega: prueba de video e imágenes.

Después de la entrega Garantía: 2 años, ofrecemos un servicio postventa impecable

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month