

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



--Onda única 808 o 755nm/808nm/1064nm onda doble y onda triple para la opción. Para todo tipo de piel.

--Puede disparar alrededor de 40 millones de veces. Ahorre mucho tiempo y costos de mantenimiento para usted.

--TEC sistema de refrigeración, puede controlar la temperatura del agua. La máquina puede funcionar las 24 horas incluso en verano.


--Potencia 1000W/1200W/1600W.

12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

The handle equipped with 3 wavelength: Alex 755nm, speed 808nm and long pulse 1064nm

Speed 808nm: Golden standard wavelength for all hair types

Alex 755nm: Specific effective for blonde hair, fine hair

Long Pulse 1064nm: Specific effective for dark, tanned skin

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal





Programa de máquina máquina de depilación

1. Pantalla táctil grande de 12,4 pulgadas, diseño humanizado
2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. Inglés lengua materna.
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design



Q1.¿Por qué elegirnos?

Respuesta de MLKJ: somos fabricantes de dispositivos de belleza durante 12 años. Podemos brindarle productos de alta calidad y servicios de corazón a corazón.

Q2.¿Qué hay de su entrega?

Respuesta de MLKJ: DHL/THT/Fedex servicio puerta a puerta, también acepta carga aérea, transporte marítimo.

Q3.¿Qué hay de la garantía?

Respuesta de MLKJ: ofrecemos 2 años de garantía sobre la máquina y 10 millones de cortes de mango.

Q4.¿Cuál es el tiempo de entrega?

Respuesta de MLKJ: 3-5 días hábiles después de los pagos de la máquina láser general, el OEM necesita 15-30 días para producir.

Q5.¿Qué tal el paquete?

Respuesta de MLKJ: caja de aluminio fuerte y hermosa con espuma incorporada que garantiza la seguridad de los productos durante el envío.

Q6.¿Cuenta con soporte tecnológico oportuno?

Respuesta de MLKJ: tenemos el equipo técnico profesional, todos los problemas serán respondidos dentro de las 24 horas, resueltos dentro de las 72 horas.

Q7.¿Qué método de pago se admite?

Respuesta de MLKJ: T/T, WESTERN UNION, Trade Assurance.

P8.Si la máquina se rompe durante el envío, ¿estará usted a cargo?

Respuesta de MLKJ: Todos los productos enviados por nosotros están asegurados. Si los envía nuestro agente, evitará cualquier pérdida.