

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Máquina de pelambre nueva -- V23

Pantalla HD 4K de 14 pulgadas

Construido en diferentes sistemas de lenguaje

Una configuración clave de parámetros para diferentes tipos de piel

NEW



NEW



NEW



Depilación permanente segura en todo tipo de pieles; sin dolor, muy cómodo durante el tratamiento;

Indicado para cualquier vello no deseado en zonas como cara, brazos, axilas, pecho, espalda, bikini, piernas...

Puede elegir un mango de 808 nm o 755 808 1064 nm, tratar todos los cabellos de color de manera efectiva.

Enfriamiento rápido de 1 minuto. Frecuencia 1-10hz. ¡¡¡Tratamientos rápido!!!-

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



One minute cooling **-21°C**

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



La tecnología 755 808 1064nm es la tecnología más avanzada para todas las diferentes depilaciones de la piel.

- * Barra láser importada USA Coherent.
- * 10-40 millones de disparos (Barra láser dorada más nueva)
- * 10bar 12bar 16bar, para elegir.

* 1000w/1200w/1600w de gran potencia,

Before and After

Treatment comparison



**Para obtener más detalles del producto, envíenos una consulta ahora.
¡Tenemos servicio de comunicación en línea las 24 horas!**