

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



Modelos populares

Ventaja de

755 808 1064nm láser diodo depilación láser

1. 755 808 1064 nm de Alma Technology.
2. Para toda la piel y eliminación de peinados.
3. Eficaz para que los folículos pilosos produzcan acumulación de calor, depilación permanente sin dolor.
4. Casi sin dispersión de la piel, sin daños a la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatrices, sin efectos secundarios
5. Sistema de refrigeración 3 en 1: Refrigeración por aire Refrigeración por agua Refrigeración TEC Sistema 3 en 1.24 horas de capacidad de trabajo
6. Tamaño de punto grande de 12*35mm ,Reduce el tiempo de tratamiento para el original 1/5
7. Agregue el logotipo y el idioma de forma gratuita.



Adecuado para cualquier vello no deseado en áreas, como cara, brazos, axilas, pecho, espalda, bikini, piernas...

También tiene la piel renovando y tensando la piel al mismo tiempo.



Descripción del Producto



Detalles del mango:

- 1) La depilación láser de diodo es indolora
- 2) Depilación permanente segura en todo tipo de piel
- 3) Cristal de zafiro enfriado con hielo congelado, para una depilación sin dolor.

Proceso de tratamiento indoloro y cómodo con hielo



- 1) Use una bomba de alta presión importada de Italia, 40,000,000 de vida útil más larga
- 2) 2 filtros, 1 filtro para agua blanda, 1 filtro para impurezas separadas.
- 3) Alta potencia, energía fuerte, consigue un buen efecto de depilación.



Nuevo diseño de manija

755 808 1064 nm de Alma Technology

Tamaño de punto 12*20mm, 10 barras 1000w o 12bares 1200w

Tamaño de punto 12*35mm, 16 barras 1600w.

Trajes para todo tipo de tratamiento de piel y cabello.

