



Ventajas

1. Tapón de mango giratorio, más fácil de instalar.
2. Tubo resistente al desgaste, más duradero. El mango tiene un diseño de moldeo por inyección, más ligero y más práctico.
3. La nueva pantalla de 12,4 pulgadas es clara y fácil de operar.
4. El mango tiene un diseño de moldeo por inyección, más liviano y más práctico.
5. Mejora el orificio de disipación de calor, el efecto de disipación de calor es bueno y la disipación de calor es más rápida.




- * Tamaño del punto 12*20mm, 12*35mm, por opción
- * Mango de 450 g, peso ligero, tratamiento de deslizamiento rápido gratuito
- * Con luz indicadora, para mostrar las condiciones de trabajo (en la máquina y el mango), sin peligro usar
- * puede seleccionar Parámetros para diferentes tonos de piel



“ The revolutionary Soprano Platinum Trio handpiece offers coverage and efficacy levels that have never before been achieved. Having the three most effective wavelengths operating simultaneously is groundbreaking for the laser hair removal industry. ”

THE POWER OF THREE



7558081064nm

Las 3 ondas funcionan en el mismo mango al mismo tiempo:

755nm para piel blanca (pelo fino y dorado)

808nm para pieles amarillas/neutras

1064nm para negro (pelo negro)

Comparación de efectos

Treatment effect

Suitable to any color of skin



Before&After



Visualización de la pantalla



Pantalla

1. Pantalla grande de 12,4 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)



Nuestra fábrica es el fabricante profesional de máquinas de belleza desde hace más de 14 años.

Nos centramos en la buena calidad y el buen servicio, lo apoyamos a usted y a su negocio!

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Empaque y envío

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,