




Painless 810nm-755nm *V2.9*
Diode laser handle
Suitable for all skin tones and body parts


- * Láser de diodo de alta potencia de 1800w con tecnología de enfriamiento agradable, ¡para la depilación sin dolor!
- * El láser de diodo permite que la luz penetre más profundamente en la piel y sea más seguro que otros láseres. Debido a que puede evitar el pigmento de melanina en la epidermis de la piel, podemos usarlo para la depilación permanente de todos los vellos de color en los 6 tipos de piel.
- * Adecuado para cualquier vello no deseado en áreas como la cara, los brazos, las axilas, el pecho, la espalda, el bikini, las piernas... También tiene la renovación de la piel.
- * Frecuencia 1-10 hz. ¡Tratamiento rápido! Máquina para la depilación rápida y definitiva. ¡¡Sin dolor!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Manejar pantalla

1. Láser de diodo de tres longitudes de onda.
 2. Barras láser doradas de Alemania o EE. UU. Mejoradas, 40,000,000 de vida útil más larga.
 3. Seguro, rápido, indoloro, permanente
 4. Para la depilación de toda la piel y el cabello.
- Pantalla táctil de color verdadero de 5.14.0 pulgadas con 6 colores de piel.


Handle Details

Three Wavelengths Work Together




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Waves laser combina 755nm 808nm 1064nm, trajes para todo tipo de tratamiento de piel y cabello.

755nm para depilación de piel blanca (vello fino/dorado).

808nm para depilación de piel amarilla (natural).

1064nm para depilación de piel negra (pelo negro).

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm


Laser hair removal treatment theory



Hair active growth phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase (1-2weeks)



Resting phase (1-2 weeks)



Return to growth phase

Parámetros del producto







Modelo	808V29
Tipo de láser	Láser de diodo de 808nm o 755/808/1064nm 3 ondas combinadas
Mostrar	Pantalla táctil 4K de 14 pulgadas
Longitud de onda	755/808/1064
tiros	20-40 millones de disparos
Energía	10~150 j/cm ² , ajustable
Frecuencia	1-10 HZ
Enfriamiento	Compresoraireagua
Fuerza	3500W
Tamaño del punto	12*20mm o 12*35mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir
Peso neto	95Kg
Peso bruto	105Kg

Tamaño de la máquina 53*40*105cm

Tamaño de caja 125*56*70,4

Comparación de efectos antes y después

Before and After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

Depilación sin dolor, sin efectos secundarios ¡Haz que tu piel se sedosa y llena de encanto!

Sistema operativo

* Pantalla de 14,0 pulgadas

* sistema multi-idioma

* Fácil de operar, proporcionando habilidades de operación y servicios de enseñanza.

* El logotipo y el idioma gratuitos se pueden personalizar en el scr

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Sección personalizada

Puede personalizar la pantalla de su logotipo exclusivo según sus necesidades

Por qué elegirnos

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102 Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



¡15 años de fabricante con una rica experiencia en la producción de máquinas de belleza!

14 años proveedor de oro de Alibaba

Certificados CE aprobados Certificados TUV aprobados

Personal por encargo y OEM

Empaquetado del producto

¡La máquina empaquetadora de cajas de aluminio es resistente y duradera, con protección de seguridad, lo que ayuda a que su máquina llegue a casa de manera segura!

PACKING

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service

