

# Soprano Ice Titanium

Painless hair removal. For you, for life!



## Por qué elegirnos

¿Por qué todos los salones, salones de belleza y esteticistas prefieren la máquina de depilación láser de diodo de 808 nm?

- A) Más seguro, sin efectos secundarios en la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatriz.
- B) 755nm808nm1064nm, adecuado para todo tipo de piel, la piel negra y el cabello fino se pueden tratar fácilmente, adecuado para todo tipo.
- C) Ancho de láser largo, alta energía, efectivo para que los folículos pilosos produzcan acumulación de calor, depilación permanente.
- D) ¡Rápido! El tamaño de punto grande de 12 \* 36 mm podría provocar la velocidad del tratamiento, la velocidad del tratamiento y la eficiencia.
- E) El fuerte sistema de enfriamiento puede hacer que la anestesia epidérmica sea momentánea, sin dolor durante la misma.

**350g**

Ultra light handle



12×36mm

**Handle**

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

**Handle**

1200W diode laser hair removal

máquina de depilación láser de diodo de hielo titanio 808nm  
Gran tamaño de punto de 12\*24 mm/12\*36 mm para un tratamiento rápido  
Tonos de piel I-VI y piel bronceada, depilación permanente segura e indolora

**Soprano**



**3 Wavelengths**



Painless Proven  
safety permanent  
hair removal .



All skin  
types  
eventanned skin



12\*24mm



12\*36mm

Sistema de enfriamiento continuo ICE PLUS. El proceso de tratamiento es más cómodo. Puede funcionar continuamente durante 24 horas.



**Just One minute!**

Quick cooling down to

**-25°C**



El último diseño enchufable puede tratar partes del cuerpo pequeñas difíciles de alcanzar. Como nariz, cejas, aurículas, etc.

# New breakthrough!



360° Rotatable  
6.8×6.8mm

## Handle


1200W diode laser hair removal


Improved Reach: 360° Rotatable

Easily treat areas that are normally hard to reach, including the ears, nostrils and glabella.

Comentarios de los clientes

## Treatment Comparison





### **Programa de máquina de visualización de pantalla**

1. Pantalla grande de 14 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (idioma/logotipo/sistema/color...)

**14inch true touch screen**  
**6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.**

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



## **Advantage of: soprano ice laser hair removal machine**

Super cooling: air + water+TEC condenser cooling system,  
Which keep water temperture in 25-28°C,continuous work in summer.  
Germany imported laser: 12 laser bars handle, 10-40 million shots.  
Big spot size 15x25mm,12\*38mm,1200 w high power to sure fast hair removal.  
Italian water pump: more better for the laser water ciculate  
Painless and no side effect.



# 14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Diseño ID Equipos de diseño y desarrollo de Estados Unidos y Alemania.

Línea de producción madura certificada y probada, equipo de inspección de calidad y línea de producción estándar.

Lo que más nos importa es que los productos de alta calidad son el estándar para mantener la cooperación.

# Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



## Parámetros del producto

|                      |  |
|----------------------|--|
| Modelo               | Médico V19   |
| Tipo de láser        | Importado de Alemania/EE. UU., 12 barras, 15 barras  |
| Mostrar              | 14---Pantalla táctil 4K de 15,6 pulgadas   |
| Longitud de onda     | 755nm 808nm 1064nm   |
| Disparos             | 40 millones de tiros   |
| Energía              | 10~150 j/cm <sup>2</sup> , ajustable   |
| Frecuencia           | 1-10 HZ  |
| Enfriamiento         | Cabezal de tratamiento de circulación de agua cerrada y aire de refrigeración de doble TEC de alta velocidad con temperatura de refrigeración de semiconductores ajustable |
| Fuerza               | 3500W  |
| Tamaño del punto     | 12*24mm/12*36mm para elegir  |
| Voltaje              | 110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir   |
| Peso neto            | 95Kg   |
| Peso bruto           | 105Kg  |
| Tamaño de la máquina | 45*52*110cm  |
| Tamaño de caja       | 56*70,4*125cm  |

Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles después del pago

Forma de entrega: por aire, DHL, TNT, Fedex o agente de entrega

Antes de la entrega: prueba de video e imágenes.

Después de la entrega Garantía: 2 años, ofrecemos un servicio postventa impecable

Empaque y envío

# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month