

# NEW ! Technology



Ventaja del láser de diodo láser de diodo 755 808 1064

1. 755 808 1064 nm
2. Para la eliminación de todo tipo de piel y vello.
3. Eficaz para que los folículos pilosos produzcan acumulación de calor, depilación permanente sin dolor.
4. Casi sin dispersión de la piel, sin daños a la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatrices, sin efectos secundarios



5. Refrigeración por aire Refrigeración por agua Refrigeración TEC 3 en 1 Sistema.24 horas de capacidad de trabajo,

6. Tamaño de punto grande de 12 \* 35 mm, reduce el tiempo de tratamiento para el original 1/5

7. Agregue el logotipo y el idioma de forma gratuita.







- \* Pantalla True Color 4K de 14 pulgadas, que ofrece una experiencia táctil súper genial.
  - \* Se acepta el servicio OEM. el parámetro de ajuste está bien.
  - \* Agrega tu logo e idioma gratis
- Acerca de la manija

# 12\*20mm or 12\*35mm handle


Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...





## High-quality laser bars imported from USA



▶ 10bar  
**1000W**



▶ 12bar  
**1200W**



▶ 16bar  
**1600W**

1000/1200/1600ww high power

Fast hair removal

- \* Barra láser importada USA Coherent.
- \* 10-40 millones de disparos (Barra láser dorada más nueva)
- \* 10bar 12bar 16bar, para elegir.
- \* 1000w/1200w/1600w de gran potencia,



755 808 1064nm La tecnología de ice platinum es la tecnología más avanzada para la depilación. Especialmente para diferentes estilos de piel y cabello.