



Ventaja de la depilación láser de diodo láser 755 808 1064nm

1. 755 808 1064 nm de Tecnología.
2. Para la eliminación de todo tipo de piel y vello.
3. Eficaz para que los folículos pilosos produzcan acumulación de calor, depilación permanente sin dolor.
4. Casi sin dispersión de la piel, sin daños a la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatrices, sin efectos secundarios
5. Sistema de refrigeración 3 en 1: Refrigeración por aire Refrigeración por agua Refrigeración TEC 3 en 1 Sistema.24 horas de capacidad de trabajo
6. Tamaño de punto grande de 12 * 35 mm, reduce el tiempo de tratamiento para el original 1/5
7. Agregue el logotipo y el idioma de forma gratuita

Adecuado para cualquier vello no deseado en áreas, como cara, brazos, axilas, pecho, espalda, bikini, piernas...

También tiene la piel renovando y tensando la piel al mismo tiempo.



Descripción del Producto



1 **3wavelengths diode laser**
755+808+1064

2 **Bigsoptsize**
12*20mm²
12*35mm²

3 **TECPlus**
Cool and comfortable experience



Detalles del mango:

- 1) La depilación láser de diodo es indolora
- 2) Depilación permanente segura en todo tipo de piel
- 3) Cristal de zafiro enfriado con hielo congelado, para una depilación sin dolor.

Proceso de tratamiento indoloro y cómodo con hielo

Different spot size Handle color optional




12*20mm

12*35mm

12*20mm

12*35mm

- 1) Use una bomba de alta presión importada de Italia, 40,000,000 de vida útil más larga
- 2) 2 filtros, 1 filtro para agua blanda, 1 filtro para impurezas separadas.
- 3) Alta potencia, energía fuerte, consigue un buen efecto de depilación.



Nuevo diseño de manija

755 808 1064 tecnología nm

Tamaño de punto 12*20mm, 10 barras 1000w o 12bares 1200w

Tamaño de punto 12*35mm, 16 barras 1600w.

Trajes para todo tipo de tratamiento de piel y cabello.

Treatment Effect



**¡Para más información, póngase en contacto con nosotros!
24 horas en línea!!**