



D10

Portable Hair Removal Machine

Three bands: 755nm/808nm/1064nm
Suitable for all skin types



DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty ■ OEM / ODM Service ■ 3 waves 1064nm + 808nm + 755nm

Acerca de la máquina de depilación D10

- * Barra láser importada de EE. UU. o Alemania 8—12bar.
- * Más de 50 millones de disparos, más de 3 años no es necesario cambiar el nuevo mango.
- * 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel

Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



Longitud de onda triple incluida: 755nm 808nm 1064nm

755nm adecuado para la depilación de piel clara.

808nm adecuado para la depilación de piel neutra.

1064nm adecuado para la depilación de piel negra.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



- 1) Tamaño grande: pantalla táctil a color de 14 pulgadas usada.
- 2) Múltiples idiomas: tres tipos de opción de tipos de piel, fácil de operar.
- 3) Servicio OEM: su logotipo se puede agregar en la pantalla de la máquina de forma gratuita, acepte su idioma especial.



Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



**Para más detalles, por favor consúltenos!
24 horas en línea!**