



1. Láser de diodo de tres longitudes de onda.
  2. Barras láser doradas de Alemania o EE. UU. Mejoradas, 40,000,000 de vida útil más larga.
  3. Seguro, Rápido, Indoloro, Permanente
  4. Para la depilación de toda la piel y el cabello.
- Pantalla táctil de color verdadero de 5.14.0 pulgadas con 6 colores de piel.
6. Se pueden seleccionar dos modelos, mango simple o mango doble



**El sistema de enfriamiento TEC más avanzado dentro de esta máquina para brindar excelentes resultados de enfriamiento.  
24 horas de tiempo de trabajo. Material de zafiro. ¡Experiencia real sin dolor!**

One minute cooling -21°C

## Best **TEC Cooling** system hair remover laser



- 1) 10 barras/ 12 barras/ 16 barras, 10-40 millones de disparos.
- 2) punto grande 12\*20mm/12\*35mm para una depilación rápida.
- 3) Cristal de zafiro enfriado con hielo congelado, para una depilación sin dolor.
- 4) barra láser de oro de alta calidad importada de alemán.
- 5) Mango médico tan bajo como 350 g fácil de tratar.

1 minute  
and you're done

35mm {

FASTER

Sistema de pantalla



1. Pantalla táctil grande de 14 pulgadas, diseño humanizado.
2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. 6 sistemas de idiomas, idioma nativo lo que quieras.
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

barra láser	Importado de Alemania/EE. UU., 8 bares, 10 bares, 12 bares, 16 bares
Longitud de onda	755nm 808nm 1064nm/ o solo 808nm
Energía	0-150J/cm <sup>2</sup>
Frecuencia	1-10 Hz
Ancho de pulso	40-800ms
Interfaz LCD operativa	Pantalla táctil LCD de color verdadero TFT 14.0
Sistema de refrigeración	Circuito cerrado de agua y aire Cabezal de tratamiento con temperatura de enfriamiento de semiconductores ajustable
Poder	4000W
fuelle eléctrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
N. W/ G. W.	62kg/78kg

**Standardized  
production**



**Professional  
Production R & D  
Sales Department**




**Mass production  
of various styles**



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

## Custom Section


**CASE** design



**LOGO** design



**SYSTEM** design



**Visualización de certificados**

# CERTIFICATE DISPLAY

