

NEW ARRIVALS



2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12*20mm



12*35mm



- * Barra láser importada Dilas de EE. UU. o Alemania. (Barra láser dorada más nueva y de mejor calidad)
- * Más de 40 millones de disparos, más de 3 años no es necesario cambiar el nuevo mango.
- * 755 808 1064nm es para todo tipo de depilación de piel y vello

Newest Factory Lowest Price Diode Laser Hair Removal

**A new
winner
is born!**



HD 4K Screen Design

The screen
can be rotated for
more convenient
operation

One-touch
start button

Enfriamiento de contacto continuo 2 minutos alcanzan $-31.3\text{ }^{\circ}\text{C}$, depilación sin dolor 24 horas de trabajo continuo sin ningún problema



Enfriamiento de hielo platino

- * Encienda la máquina, enfríe inmediatamente, depilación inmediata.
- * buena refrigeración mayor vida útil del mango
- * efecto de depilación sin dolor con hielo real

MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



- *.3 ondas: 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel
- *.Alta potencia: NUEVO mango de 1000W/ 1200W /1600W//1800W para opciones
- *. Tamaño del punto del mango médico 12 * 24 mm, 12 * 36 mm, solución de depilación facial y corporal!
- *.Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, el más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
- *.Larga vida: 40 millones de disparos

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator
 12mm*20mm / 12mm*35

4cm²

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
 Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm
 Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
 Safe for darker skin types

YAG 1064nm
 Perfect solution for darker skin

Puntas rotadas, flexibles Trate fácilmente áreas que normalmente son difíciles de alcanzar, incluidas las orejas, las fosas nasales y la glabella.

Simple installation
 and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm
 1200W
 big power

Improved Reach:
 360° Rotatable

Easy installation Finger treatment Nose hair treatment Ear treatment Eyebrow treatment

Efecto del tratamiento



Tamaño de punto de 12*20mm/12*35mm o 12*24mm/12*36mm adecuado para la depilación de todas las partes

3 --- 5 sesiones alcanzan el resultado ideal de depilación, depilación permanente



El video de la experiencia más auténtica de los clientes.

Es genial para pieles sensibles, y literalmente no sentí nada.

Es un 40 % más rápido que cualquier otro láser, ya que el cabezal es más grande y cubre más superficie.

La hermosa estilista comparte su experiencia con el láser en este cliente



Para todas las pieles y peinados depilación

Verá buenos resultados después de 3 tratamientos.

* Indoloro * Rápido * Sin tiempo de inactividad * Sin efectos secundarios

Visualización de la pantalla

Pantalla táctil grande de 14 pulgadas de láser de diodo 755 808 1064

* elección de hombre y mujer para la depilación de todas las partes

* Cualquier idioma que quieras

* Servicio de logotipo gratuito

* servicio de pantalla personalizado

Servicio OEM/ODM, cualquier estilo, cualquier color que desee

¡Más detalles son bienvenidos a consultar!