

Diode Laser

ice Hair removal



Máquina de depilación 1200W 1800W Soprano Titanium


1. Técnica Láser de Diodo, trajes para todo tipo de piel y vello.
2. Mangos: Tamaño del punto 12*24 mm, el otro 12*36 mm
3. Tratamiento rápido: frecuencia de 1-10 Hz, barras láser importadas de Alemania.

Descripción de productos





Refrigeración aire agua compresor
Tratamiento sensación de hielo, cómodo e indoloro



Mango de máquina de depilación Sopran Titanium

El mango de 1.12 * 24 mm puede usarse en partes pequeñas del cuerpo, como la depilación facial y otros lugares pequeños.

2,12*36mm se puede utilizar en grandes partes del cuerpo, como la espalda, los brazos y las piernas...

Arm hair removal



Face hair removal



Lip hair removal



Back hair removal



Leg hair removal



Bikini hair removal



Underarm hair removal





Longitud de onda triple incluida: 755nm 808nm 1064nm

755nm adecuado para la depilación de piel clara.
808nm adecuado para la depilación de piel neutra.
1064nm adecuado para la depilación de piel negra.

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

10bars 1200W 15bars 1800W láser de diodo:

*** Barra láser importada de Alemania Dilas. (Barra láser dorada más nueva y de mejor calidad)**

*** Disparos: 20-50 millones de disparos de tiempo**

*** 755 808 1064nm es para todo tipo de depilación de piel y vello**



Visualización de la pantalla

- 1) Tamaño grande: pantalla táctil a color de 14 pulgadas usada.
- 2) Múltiples idiomas: tres tipos de opción de tipos de piel, fácil de operar.
- 3) Servicio OEM: su logotipo se puede agregar en la pantalla de la máquina de forma gratuita, acepte su idioma especial.

