



NEW

Portable Diode Laser


Máquina de depilación láser de diodo de depilación láser permanente a precio de distribuidor

Alemania 755 808 1064 diodo láser diodo ipl depilación láser



Ventajas

- * Barra láser importada de EE. UU. o Alemania 10bars/15bars
- * Más de 50 millones de disparos, más de 3 años no es necesario cambiar el nuevo mango.
- * 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel



Descripción de productos

Mini Portable

The net weight of the handle is
about equal to one iphone

285g

Ergonomic handle
It's not tiring to take off



Acerca de la manija

Gran potencia de 1200 W/1800 W para libre elección

Tamaño de punto de 12*24 o 12*36 mm

* Mango médico de 285 g, peso ligero, tratamiento de deslizamiento rápido gratuito


* Con luz indicadora, para mostrar las condiciones de trabajo (en la máquina y el mango), uso seguro

EXFU

Exfu Violin

One-of-a-kind styling
Build your own hair removal machine

One minute cooling, 12x24cm²super cool area.
Newest design handle 0.31kg



1 minuto de glaseado rápido, experiencia de tratamiento cómoda e indolora

EXFU®
Simple · Safe · Enjoy

What can
we do
in
1 MINUTE

Time for a cup of instant coffee,
the handle can quickly frost.





800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)




YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)


7558081064nm, adecuado para la depilación permanente de todo tipo de piel



Before




After



Before



After



Before



After



Before



After

Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



Modelo	Láser de diodo Exfu
Tipo de láser	Importado de Alemania/EE. UU., 8---12bares, 800W---1200W
Mostrar	Pantalla táctil 4K de 14 pulgadas
Longitud de onda	808nm o 755nm 808nm 1064nm
tiros	50 millones de tiros
Energía	10~150 j/cm2, ajustable
Frecuencia	1-10 HZ
Enfriamiento	Cabezal de tratamiento de circulación de agua cerrada y aire de refrigeración de doble TEC de alta velocidad con temperatura de refrigeración de semiconductores ajustable
Fuerza	3500W
Tamaño del punto	12*24mm o 12*36mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir
Peso neto	35Kg
Peso bruto	45Kg

¡Servicio en línea 7 * 24 horas!

¡Bienvenido a consultar!