

 **Smayer**

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

V28: Máquina de depilación láser de diodo

- 1) Depilación más fuerte, más rápida y más inteligente
- 2) Nueva tecnología 3D 755nm 810nm 1064nm
- 3) Más fuerte 800/1000/1200/1600 vatios, 40% más rápido



¿Por qué todos los salones de belleza, los esteticistas prefieren la máquina de depilación láser de diodo de 808 nm?

- A) Más seguro, sin efectos secundarios en la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatriz.
- B) 755nm808nm1064nm, adecuado para todo tipo de piel, la piel negra y el cabello fino se pueden tratar fácilmente, adecuado para todo tipo.
- C) Ancho de láser largo, alta energía, efectivo para que los folículos pilosos produzcan acumulación de calor, depilación permanente.
- D) ¡Rápido! El tamaño de punto grande de 12 * 35 mm podría impulsar la velocidad del tratamiento, la velocidad del tratamiento y la eficiencia.
- E) El fuerte sistema de enfriamiento puede hacer que la anestesia epidérmica sea momentánea, sin dolor durante la misma.

Acerca de las manijas


Sistema de enfriamiento continuo ICE PLUS. El proceso de tratamiento es más cómodo.
Puede funcionar continuamente durante 24 horas.



Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Treatment Comparison



Programa de máquina de visualización de pantalla

1. Pantalla grande de 14 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (idioma/logotipo/sistema/color...)

FREE LOGO SERVICE





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Diseño ID Equipos de diseño y desarrollo de Estados Unidos y Alemania.

Línea de producción madura certificada y probada, equipo de inspección de calidad y línea de producción estándar.

Lo que más nos importa es que los productos de alta calidad son el estándar para mantener la cooperación.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Parámetros del producto



Modelo	Láser de diodo V28
Tipo de láser	Importado de Alemania/EE. UU., 10 bares, 12 bares, 16 bares
Mostrar	14----Pantalla táctil 4K de 15,6 pulgadas
Longitud de onda	755nm 808nm 1064nm
Disparos	40 millones de tiros
Energía	10~150 j/cm2, ajustable
Frecuencia	1-10 HZ

Enfriamiento	TECairrefrigeración por agua
Fuerza	3500W
Tamaño del punto	12*20mm/12*35mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir
Peso neto	95Kg
Peso bruto	105Kg
Tamaño de la máquina	45*52*110cm
Tamaño de caja	56*70,4*125cm

Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles después del pago

Forma de entrega: por aire, DHL, TNT, Fedex o agente de entrega

Antes de la entrega: prueba de video e imágenes.

Después de la entrega Garantía: 2 años, ofrecemos un servicio postventa impecable

Pac rey y envío

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month