



Servicio en línea las 24 horas para ayudarlo a conocer más detalles. ¡Contáctenos ahora!

Diode Laser

For You. For Life.



Ventaja de la máquina de depilación láser de diodo Alma 755 808 1064

- 1) Use un condensador TEC, tiene un mejor efecto de enfriamiento, asegúrese de que la máquina funcione continuamente las 24 horas, incluso en verano.
- 2) Usar bomba de alta presión importada de Italia, 40,000,000 de vida útil más larga
- 3) 2 filtros, 1 filtro para agua blanda, 1 filtro para impurezas separadas.
- 4) Alta potencia de manejo 1600w, energía fuerte, consigue un buen efecto de depilación.

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



755 808 1064 Mango de depilación láser de diodo Alma

tamaño de punto 12*20mm, 10 barras 1000w.

tamaño de punto 12*35mm, 12 barras 1200w.

tamaño de punto 12*35mm, 16 barras 1600w.

Mango médico, mejor efecto de tratamiento.

Se agrega un nuevo cabezal de tratamiento para que el tratamiento de piezas pequeñas sea más conveniente.



755 808 1064 Mango de depilación láser de diodo Alma

- 1) La depilación láser de diodo es indolora
- 2) Depilación permanente segura en todo tipo de piel
- 3) Cristal de zafiro enfriado con hielo congelado, para una depilación sin dolor.

El mango se congela rápidamente, lo cual es cómodo e indoloro.



Programa de la máquina


1. Pantalla táctil grande de 14 pulgadas, diseño humanizado
2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.

3. Inglés tu lengua materna.

4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Información de tamaño

Artículo	Láser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
Tipo de láser	Láser de diodo, 8bars---16bars
Potencia de cada barra	100w
Sistema de visualización	Pantalla táctil de color verdadero de 14 pulgadas
Longitud de onda	808nm o 808nm755nm1064nm
Tamaño del punto	12*35 mm²/12*20 mm²
Vida útil del mango láser	808nm:Al menos 10,000,000-40,000,000 disparos
Energía	10-150 J/cm2 regulable (hasta 150J/cm2 opcional)
Duración del pulso	40~800ms ajustable
Frecuencia	1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeración	Condensador semiconductor TECAirecirculación de agua cerrada
Manejar el poder	800w/1000w/1200w/1600w
Potencia de la máquina	2000w
fuentes eléctrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
Temperatura del cristal	-10~3°C
Temperatura de la máquina	27~31°C
Requisitos de energía	CA220V/110V 50~60Hz

Para más detalles del producto, bienvenido a consultar 