

# Why

choose us?

**14 years factory**

14 years of focus on the development of beauty equipment, the pursuit of higher product quality, making beauty entrepreneurship easier

**60000+ customers in 102 countries**

The products are sold to 102 countries, serving more than 60,000+ customers

**2 years warranty**

2 years warranty for each machine All question will be response within 24 hours solved within 72 hours

**Make Your Beauty Business More Easier !**



## Nuestra ventaja

14 años de experiencia en fábrica, servicio A.ODM / OEM B. Equipo profesional de I D y equipo de inspección de calidad, equipo de posventa y ventas C. Tener certificado CE, ISO 13485, más de 20 certificados de patente D. La experiencia de depilación de semiconductores más madura

## Descripción de productos

**DIODE LASER**

- \*3 waves 1064nm +808nm + 755nm,
- \*Safe, Fast, Painless, permanent
- \*For all skin and hair style hair removal

>>>

1. Láser de diodo de tres longitudes de onda.
2. Barras láser doradas de Alemania o EE. UU. Mejoradas, 40,000,000 de vida útil más larga.
3. Seguro, rápido, indoloro, permanente
4. Para la depilación de toda la piel y el cabello.

Pantalla táctil de color verdadero de 5.14.0 pulgadas con 6 colores de piel.

## Machine display

Show the machine from three angles, looking at the machine comprehensively.



# MACHINE DETAILS DISPLAY

EXQUISITE DETAIL DISPLAY



**Acerca de las manijas**

**Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator**  
12mm\*20mm / 12mm\*35

4cm<sup>2</sup>

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm  
Multiple Laser Wavelengths and Technologies


Alex 755nm  
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm  
Safe for darker skin types

YAG 1064nm  
Perfect solution for darker skin

### Uso seguro en todo tipo de piel

1. Alex 755nm para pieles claras
2. Diodo de velocidad 808nm para piel amarilla
3. Long Pulse 1064nm para pieles más oscuras



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)


## Parámetros del producto



Duración del pulso	10-300ms ajustable
Temperatura del cristal	-27 °C ~ 5 °C
barra láser	10bar/12bar/16bar, importado de Alemania/EE. UU.
Tecnología	Ondas callosas 7558081064nm Tecnología
Potencia de salida	1000w/1200w/1600w
Tipo de láser	Láser de diodo de 808nm o 755/808/1064nm 3 ondas combinadas
Sistema de visualización	pantalla de 12 pulgadas
Longitud de onda	755/808/1064

tiros	20-40 millones de disparos
Energía	10~150 j/cm2, ajustable
Frecuencia	1-10 HZ
Enfriamiento	Compresoraireagua
Fuerza	3500W
Tamaño del punto	12*20mm o 12*35mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir
Peso neto	95Kg
Tamaño de la máquina	53*40*105cm

#### Visualización de la pantalla



#### Programa de la máquina

1. Pantalla grande de 14 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema... )

Cuadro comparativo antes y después del efecto depilatorio

