

Deshacerse del vello no deseado es un problema antiguo, y la depilación a largo plazo es particularmente desafiante. Método de depilación láser EXFU, solución integral para una depilación verdaderamente efectiva.



Ventaja de la máquina de depilación láser de diodo 755 808 1064

- 1) Uso TEC condensador, tiene un mejor efecto de enfriamiento, asegúrese de que la máquina funcione continuamente las 24 horas, incluso en verano.
- 2) Uso Italia bomba de alta presión importada, 40.000.000 de vida útil más larga
- 3) 2 filtros, 1 filtro para agua blanda, 1 filtro para impurezas separadas.
- 4) alta potencia 3000w, energía fuerte, consigue un buen efecto de depilación.



360 degree bidirectional rotation



No need to drag, easily rotate various angles
Rotating without winding, the operation is more convenient




Depilación láser de diodo de precio más bajo de fábrica más reciente
Diseño de pantalla HD 4K

La pantalla se puede girar para una operación más conveniente
Botón de inicio de un toque



Se puede utilizar para la depilación en todas las partes del cuerpo, seguro, indoloro, cómodo y permanente.



Cool glow equivalent



Nuevo tipo de máquina de depilación láser de diodo EXFU

Painless Freezing Hair Removal



12*24mm² large cool area, no pain and no skin damage.

EXFU



755 808 1064 Mango de depilación láser de diodo

tamaño de punto 12*20mm, 10 barras 1000w.
tamaño de punto 12*35mm, 12 barras 1200w.
tamaño de punto 12*35mm, 16 barras 1600w.

808 Hair Removal treatment pictures



- 1) La depilación láser de diodo es sin dolor
- 2) Seguro depilación permanente en todo tipo de piel
- 3) Hielo congelado enfriamiento cristal de zafiro, para una depilación sin dolor.



Sistema de pantalla

Programa de máquina de diodo láser

1. 14 Pantalla táctil grande de pulgadas, diseño humanizado, diodo sistema de operación láser
2. Masculino/femenino, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para la opción.
3. Inglés tu lengua materna.
4. Gratis OEM/ODM servicio del programa (logotipo/sistema...)



Configuración del producto

Artículo	Láser de diodo vertical 755 808 1064nm
Tipo de láser	Láser de diodo, 12 barras, 16 barras
Potencia de cada barra	100w
Sistema de visualización	Pantalla táctil de color verdadero de 14 pulgadas
Longitud de onda	808nm/755nm/1064nm
Tamaño del punto	12*24 mm²/12*36 mm²
Vida útil del mango láser	808nm:Al menos 20,000,000-40,000,000 disparos
Energía	10-150 J/cm2 regulable (hasta 150J/cm2 opcional)
Duración del pulso	40~800ms ajustable
Frecuencia	1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeración	Condensador semiconductor TECairecirculación de agua cerrada
Manejar el poder	1000w/1200w/1600w
Potencia de la máquina	3500w
fuelle electrica	220V/50HZ o 110V/60HZ

Temperatura del cristal	-29~5°C
Temperatura de la máquina	27°C
Requisitos de energía	CA220V/110V 50~60Hz

Perfil de la empresa

3 años de garantía

Servicios gratuitos de capacitación en línea, soporte técnico
Gran potencia de 1600w , resultado de depilación satisfactorio



Authentication

NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials

60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services

2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

1. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd es un fabricante altamente profesional y experimentado de equipos de belleza en China, tiene 14 años en la industria de la belleza
- 2.Tenemos producción profesional ID departamento, puede proporcionar soporte técnico, garantía de 2 años

ABOUT COMPANY

Shandong Xinghua Electronics Co., Ltd.



ABOUT US

[LEARN MORE](#)

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America South America , Europe ,more than 102 countrys .





Professional
Production R&D
department



Wide range
of beauty machines



14 Years

Professional Factory



Dust-free installation
workshop



Professional
technical team

**Por favor consúltenos para más detalles del producto
24 horas en línea!**