

360° bidirectional rotation

Rotating the machine without moving
Efficient and labor-saving



--Aplicación de máquina de depilación láser

- * Láser de diodo de alta potencia con buena tecnología de enfriamiento, ¡para la depilación sin dolor!
- * Adecuado para cualquier vello no deseado en áreas como cara, brazos, axilas, pecho, espalda, bikini, piernas...
- * Frecuencia 1-10 hz. ¡Tratamiento rápido!

Máquina para la depilación rápida y definitiva. ¡Sin dolor!!

EVOLUTION OF HAIR REMOVAL

SAFE AND STABLE

3-5 SESSIONS TREATMENT
TO REMOVE HAIR PERMANENTLY

MORE

EXFU
Simple - Safe - Effective

The handle can be placed **at will**



Do as one wishes

Exfu NEW ARRIVAL

Style: Stationary



7
93
26.0
600
READY

EXFU

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, back, legs, bikini, chest...

Longitud de onda triple incluida: 755nm 808nm 1064nm

755nm adecuado para la depilación de piel clara.

808nm adecuado para la depilación de piel neutra.

1064nm adecuado para la depilación de piel negra.

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Mango de la máquina de depilación láser EXFU

El mango de 1.12 * 24 mm puede usarse en partes pequeñas del cuerpo, como la depilación facial y otros lugares pequeños.

2,12*36mm se puede utilizar en grandes partes del cuerpo, como la espalda, los brazos y las piernas...



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

¡Bienvenido a consultar! ¡Servicio en línea 7X24 horas!