

**HIGH POWER  
DIODE LASER**

755+808+1064nm  
For all skin and hair types

Newest!

[Learn more details](#)

### Ventajas

- \* Barra láser importada de EE. UU. o Alemania 8—16bar.
- \* Más de 50 millones de disparos, más de 3 años no es necesario cambiar el nuevo mango.
- \* 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel





**Arm** hair removal



**Lip** hair removal



**Face** hair removal



**Leg** hair removal



**Back** hair removal



**Underarm** hair removal



**Bikini** hair removal



## **DIODE LASER**

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



### **ADVANTAGE**

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



### **Acerca de la manija**

Gran potencia de 1200w, 1800w para libre elección

Tamaño de punto de 12\*20 o 12\*35 mm



- \* Mango médico de 350 g, peso ligero, tratamiento de deslizamiento rápido gratuito
- \* Con luz indicadora, para mostrar las condiciones de trabajo (en la máquina y el mango), uso seguro



800/1000/1200/1600W  
**50 Million Shots**  
USA / Germany Imported Laser Bar

**755nm+808nm+1064nm**



**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)

# • *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,  
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,  
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





### ✓ 14 Android Screen

1. Three wavelength diode laser.
2. Golden laser bars from German or USA improved, 40,000,000+ longer lifespan.
3. Safe, Fast, Painless, permanent
4. For all skin and hair style hair removal
5. 14.0 inch true color touch screen with 6 skin colors.



Modelo	808V30
Tipo de láser	Importado de Alemania/EE. UU., 8----16 barras, 800W----1600W
Mostrar	Pantalla táctil 4K de 14 pulgadas
Longitud de onda	808nm o 755nm 808nm 1064nm
tiros	50 millones de tiros
Energía	10~150 j/cm2, ajustable
Frecuencia	1-10 HZ
Enfriamiento	Cabezal de tratamiento de circulación de agua cerrada y aire de refrigeración de doble TEC de alta velocidad con temperatura de refrigeración de semiconductores ajustable
Fuerza	3500W
Tamaño del punto	12*20mm o 12*35mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir
Peso neto	95Kg
Peso bruto	105Kg



**Para más detalles del modelo, por favor contáctenos!**  
**En línea las 24 horas!!**