




Máquina de depilación láser de diodo.

- * Sin pigmentación. Apto para cualquier tipo de piel;
- * Apto para cualquier tipo de piel;
- * Seguro y Rápido.
- * Norma Internacional de Depilación Dorada;
- * La longitud de onda láser óptima;
- * Ancho de pulso láser largo (10ms a 800ms);

¡El mango pesa solo 350 g! ¡Solución de depilación facial y corporal de 15*20 mm, 12*35 mm!

Handle display Handle color optional



weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Sistema de refrigeración:

Único sistema de enfriamiento Dual-TEC,

más efectivo para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.



Just One minute!

Quick cooling down to **-25°C**




El láser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, se adapta a todo tipo de tratamiento de piel y cabello.

755nm para depilación de piel blanca (vello fino/dorado).

808nm para depilación de piel amarilla (natural).

1064nm para depilación de piel negra (pelo negro).






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison





Descripción de productos

Longitud de onda/tipo de láser	Precio de la máquina de depilación láser de diodo de platino de hielo láser 755/808/1064
Fuerza	3000 W;
Salida de energía láser	0-150J/cm2 (ajustable)
Ancho de pulso láser	10-800 ms (ajustable);
Frecuencia de salida de pulsos	1-10 Hz;
Tamaño del punto	opción de 12*35 mm ² /12*20 mm ²
Interfaz LCD operativa	10.4—12 TFT Pantalla táctil LCD en color verdadero
Sistema de refrigeración	Condensador aguaaireTEC
Barra láser:	Opción de barra de 10 o 12 o 16 PCS
Tamaño del paquete:	115*59*61cm

OEM profesional, servicio ODM

- A) Imprima cualquier color que desee para su máquina, que sea el favorito de usted y su cliente.
- B) Imprima su logotipo en la carcasa de la máquina y agréguelo al sistema como interfaz de bienvenida. Que sea exclusivo en el mundo.
- C) Agregue cualquier idioma al sistema de la máquina, según lo requieran usted y su cliente.
- D) Agregue el Sistema de alquiler remoto a la máquina para hacer negocios de arrendamiento.
- E) Diseñe una carcasa de máquina exclusiva para usted, forme su propia marca en el mercado.
- F) Diseñe una nueva interfaz y sistema de máquina, hágalo más conveniente para usted y sus clientes.
- G) Desarrollar la tecnología más nueva para satisfacer su demanda y la de sus clientes.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

