

# Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

\*Increase the treatment head of nasal hair  
and treat small parts easily



## **Máquina de depilación láser de diodo.**

- \* Sin pigmentación. Apto para cualquier tipo de piel;
- \* Apto para cualquier tipo de piel;
- \* Seguro y Rápido.
- \* Norma Internacional de Depilación Dorada;
- \* La longitud de onda láser óptima 808nm o 7558081064nm;

**350g**  
Ultra light handle



12×36mm

**Handle**

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

**Handle**


1200W diode laser hair removal

**El láser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, se adapta a todo tipo de tratamiento de piel y cabello.**

755nm para depilación de piel blanca (vello fino/dorado).

808nm para depilación de piel amarilla (natural).

1064nm para depilación de piel negra (pelo negro).






**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )




**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



## Treatment Comparison





Emergency stop button

12 inch big screen quick touch easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug