



DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal
One minute cooling -21°C



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of 1.2*3.5cm², for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

Manejar

- *Barra láser de oro importado, Disparos hasta 40 millones
- *Opciones de alta potencia de 10bar 1000W, 12 bar 1200W y 16 bar 1600W
- *Tamaño de punto 12*20mm, 15*25mm, 12*38mm para la opción
- * Mango de 450 g, peso ligero, tratamiento de deslizamiento rápido gratuito
- * Con luz indicadora, para mostrar las condiciones de trabajo (en la máquina y el mango), uso seguro


Handle Details

Three Wavelengths Work Together




12*20mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser




Uso seguro en todo tipo de piel.

- Alex 755nm para pieles claras
- Speed Diode 808nm para piel amarilla
- Long Pulse 1064nm para pieles más oscuras

Working Principle

Triple wavelength laser work together

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Efecto del tratamiento



Programa de la máquina

1. Pantalla grande de 12,4 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)