

Servicio OEM/ODM
 Cualquier estilo, cualquier color que quisieras

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
 product testing certification, product patent authority,



Ventajas

- * Barra láser importada Dilas de EE. UU. o Alemania.
- * Más de 40 millones de disparos, más de 3 años no es necesario cambiar el nuevo mango.
- * 808nm Se puede usar todo tipo de piel
- * Alta potencia: NUEVO mango de 1200W /1800W para opciones
- * Tamaño del punto del mango médico 12 * 24 mm o 12 * 36 mm, isolución de depilación facial y corporal!
- * Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, el más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
- * Larga vida: 40 millones de disparos

Manejar pantalla

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Gran potencia de 1200w, 1800w para libre elección

Tamaño de punto de 12*24 o 12*36 mm

* Mango médico de 350 g, peso ligero, tratamiento de deslizamiento rápido gratuito

* Con luz indicadora, para mostrar las condiciones de trabajo (en la máquina y el mango), uso seguro



enfriamiento

* Encienda la máquina, enfríe inmediatamente, depilación inmediata.

* buena refrigeración mayor vida útil del mango

* efecto de depilación sin dolor con hielo real

Efecto del tratamiento

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Programa de la máquina

1. Pantalla grande de 14 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

5. Servicio OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6. Visualización de certificados

Diseño ID Equipos de diseño y desarrollo de Estados Unidos y Alemania. Línea de producción estándar. Línea de producción madura certificada y probada y equipo de inspección de calidad. Lo que más nos importa es que los productos de alta calidad son el estándar para mantener la cooperación.

Parámetros del producto

Modelo	808V19
Tipo de láser	Importado de Alemania/EE. UU., 12 barras, 18 barras
Mostrar	Pantalla táctil 4K de 14 pulgadas
Longitud de onda	808 mm o 755 mm 808 mm 1064 mm
tiros	20-40 millones de disparos
Energía	10~150 j/cm2, ajustable
Frecuencia	1-10 HZ
Enfriamiento	Cabezal de tratamiento de circulación de agua cerrada y aire de refrigeración de doble TEC de alta velocidad con temperatura de refrigeración de semiconductores ajustable
Fuerza	3500W
Tamaño del punto	12*24mm o 12*36mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir
Peso neto	95Kg
Peso bruto	105Kg
Tamaño de la máquina	53*40*105cm
Tamaño de caja	125*56*70,4

Empaquetado del producto

El tiempo de entrega 3-7 días hábiles después del pago

forma de entrega por aire, DHL, TNT, Fedex o agente de entrega

Antes de la entrega prueba de video e imágenes

Después de la entrega Garantía: 2 años, ofrecemos un servicio postventa impecable

Paquete Caja de aluminio con espuma en el interior y ruedas en el exterior

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

