

**2021 Salon Queen**

FASTER: 60% FASTER  
 STRONGER: STRONGER POWER 40%  
 BETTER RESULT  
 SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

**FASTER, STRONGER, SMARTER**

1. Láser de diodo de tres longitudes de onda.
  2. Barras láser doradas de Alemania o EE. UU. Mejoradas, 40,000,000 de vida útil más larga.
  3. Seguro, Rápido, Indoloro, Permanente
  4. Para la depilación de toda la piel y el cabello.
- Pantalla táctil de color verdadero de 5.14.0 pulgadas con 6 colores de piel.
6. Se pueden seleccionar dos modelos, mango simple o mango doble

**V26**

Super comfortable experience  
 Painless and permanent treatment result  
 Suitable for all skin types and body areas

El sistema de enfriamiento TEC más avanzado dentro de esta máquina para brindar excelentes resultados

de enfriamiento.

24 horas de tiempo de trabajo. Material de zafiro. ¡Experiencia real sin dolor!

- 1) 10 barras/ 12 barras/ 16 barras, 10-40 millones de disparos.
- 2) punto grande 12\*20mm/12\*35mm para una depilación rápida.
- 3) Cristal de zafiro enfriado con hielo congelado, para una depilación sin dolor.
- 4) barra láser de oro de alta calidad importada de alemán.
- 5) Mango médico tan bajo como 350 g fácil de tratar.

### Sistema de pantalla

1. Pantalla táctil grande de 14 pulgadas, diseño humanizado.
2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. 6 sistemas de idiomas, idioma nativo lo que quieras.
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

barra láser	Importado de Alemania/EE. UU., 8 bares, 10 bares, 12 bares, 16 bares
Longitud de onda	755nm 808nm 1064nm/ o solo 808nm
Energía	0-150J/cm <sup>2</sup>
Frecuencia	1-10 Hz
Ancho de pulso	40-800ms
Interfaz LCD operativa	Pantalla táctil LCD de color verdadero TFT 14.0
Sistema de refrigeración	Circuito cerrado de agua y aire Cabezal de tratamiento con temperatura de enfriamiento de semiconductores ajustable
Fuerza	4000W
fuerza electrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
N. W/ G. W.	62kg/78kg

**Company Strength**

- 50+** R&D team
- 500+** Cooperation Case
- 17 Days** Product deadline
- 100+** Export country

- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

# Custom Section


## CASE design



## LOGO design



## SYSTEM design



Visualización de certificados

# CERTIFICATE DISPLAY





# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

