

*4 in 1*



**Máquina de belleza láser multifunción 4 en 1 rentable MLKJ láser de diodo láser ipl láser nd yag láser rf**



La máquina de belleza láser multifunción 4 en 1 más nueva combina cuatro tecnologías láser diferentes: láser de diodo, láser IPL, láser ND:YAG y láser RF. Cada tecnología tiene sus propios campos de aplicación y ventajas, que se resumen a continuación:

# Real shot display



*808 handle*



*Elight handle*



*ND YAG Laser handle*



*RF handle*



Diodo láser:

Campos de aplicación:

Depilación: Los láseres de diodo son altamente efectivos para la reducción permanente del vello en varios tipos de piel. Ventajas: Precisión: los láseres de diodo pueden apuntar a áreas específicas, lo que garantiza una depilación precisa. Velocidad: los láseres de diodo tienen tamaños de punto más grandes y altas tasas de repetición, lo que permite sesiones de tratamiento rápidas. Seguridad: Ofrecen fototermólisis selectiva, minimizando el daño a la piel circundante.

# DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



## ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Suitable for hair removal on any part of the body,  
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



## • *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,  
making your treatment more comfortable and painless



### **Láser IPL (Luz Pulsada Intensa):**

Fotorejuvenecimiento: la IPL puede mejorar la apariencia de la piel dañada por el sol, las manchas de la edad, las pecas y las lesiones vasculares. Depilación: IPL puede apuntar a la melanina en los folículos pilosos para una reducción efectiva del vello. Ventajas:  
Versatilidad: IPL puede abordar una variedad de problemas de la piel, incluidos problemas de pigmentación y lesiones vasculares. No invasivos: los tratamientos con IPL generalmente no son invasivos y tienen un tiempo de inactividad mínimo.

# Elight handle

---



## specification

- High-quality: Elight handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15\*50mm
- Long shots time: 150000 times
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm  
Standard: 420/510/680nm



# Before & After

---



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Skin firming

## Láser ND:YAG:

### Campos de aplicación:

Eliminación de tatuajes: los láseres ND:YAG pueden eliminar con eficacia varios tipos y colores de tatuajes.

Tratamiento de lesiones pigmentadas: pueden atacar y reducir la apariencia de lesiones pigmentadas como marcas de nacimiento y manchas de la edad.

ventajas:

Versatilidad: los láseres ND:YAG pueden apuntar a una amplia gama de pigmentos, lo que los hace adecuados para diferentes tipos de tatuajes y pigmentaciones.

Seguridad: Tienen una longitud de onda más larga, que puede penetrar más profundamente en la piel, minimizando el daño a la superficie.

# HANDLE-ADVANTAGE



## specification

- **Multiple choice**  
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**  
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**  
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable  
532nm



Adjustable  
1064nm



Black doll  
1320nm



Fixed  
532nm



Fixed  
1064nm



### Before&after compare



before



One cycle



Two cycles



Three cycles

Tattoo removal

Tattoo removal

Nevus of Ota removal

Tattoo on brow removal

Lipline removal

Lipline removal

Tattoo on brow removal



## Láser RF (Radiofrecuencia):

### Campos de aplicación:

Estiramiento de la piel: los láseres RF pueden estimular la producción de colágeno, lo que lleva al estiramiento de la piel y la reducción de arrugas.

ventajas:

No quirúrgico: los láseres de RF brindan una opción no quirúrgica para lograr el estiramiento y el rejuvenecimiento de la piel.

Tiempo de inactividad mínimo: por lo general, tienen poco o ningún tiempo de inactividad, lo que permite a los pacientes reanudar sus actividades regulares rápidamente.



Skin rejuvenation/Vascular/Acne



before



after



before



after



before



after

# BEFORE & AFTE <sup>®</sup>



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Lose weight

# SCREEN INTERFAC <sup>®</sup>

Professional Screen, Easy operation



|                    |  |
|--------------------|--|
| Tamaño de pantalla | Pantalla táctil de color verdadero de 14 pulgadas  |
| Duración del pulso | 10-300ms   |
| Frecuencia         | 1-10 Hz  |
| Tamaño del punto   | Luz: 15*50mm<br>Láser de diodo: 12*20mm y 12*35mm  |
| Energía            | 1-150J/cm <sup>2</sup>   |
| Enfriamiento       | Refrigeración por agua Refrigeración por aire Sistema de refrigeración por condensador TEC |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Voltaje                 | CA220V/110V 50HZ/60HZ |
| Dimensión de la máquina | 113*65*76cm           |
| Paquete                 | caja de aluminio      |
| Garantía                | 2 años                |

La máquina de belleza láser multifunción 4 en 1 ofrece la ventaja de la versatilidad, lo que permite a los profesionales abordar múltiples preocupaciones estéticas con un solo dispositivo. Proporciona una amplia gama de tratamientos, que incluyen depilación, fotorrejuvenecimiento, eliminación de tatuajes, tratamiento de lesiones pigmentadas y estiramiento de la piel.





### Authentication

CE, NQA13485, CB certification and more Complete certification materials



### 60000+ Customers

We have professional after sale team and we provide 7\*24 services



### 2 Years Warranty

2 years warranty for each machine, All questions will get reponse within 24 hours

## CERTIFICATE DISPLAY



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

### 1. ¿Es una empresa confiable?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. se estableció en 2005, se dedica a I D, ventas y servicios posventa de dispositivos estéticos y equipos láser médicos, incluso parte del área de TI y el sector inmobiliario. Contamos con un equipo profesional que se integra con óptica, maquinaria, electricidad y medicina, para mantenernos a la vanguardia en este campo. fábrica cubre 5000M2 y tiene más de 100 empleados.

### 2: ¿Qué pasa con la entrega?

Podemos ofrecer servicios puerta a puerta por aire o por mar, solo depende de su solicitud real. Como DHL, UPS, TNT, FEDEX... por vía aérea; y los transportes marítimos.

### 3: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

3-5 días laborables. Gran stock.

### 4: ¿Qué es el paquete?

Caja fuerte y hermosa de aleación de aluminio/caja de cartón/caja de madera.

### 5: ¿Tiene algún soporte tecnológico oportuno?

Contamos con un equipo de soporte de tecnología profesional para sus servicios oportunos. Preparamos los documentos técnicos para usted, también puede contactarnos por teléfono, webcam, chat en línea (googletalk, MSN, skype, yahoo...).

**6: ¿Cuál es el método de pago?**

T/T, WESTERN UNION, FIDEICOMISO, etc.

**7: Si las máquinas se rompen durante el envío, ¿nos apoyarán?**

En general, nuestro cliente comprará el seguro antes del envío, evitará la pérdida de dinero por el transporte brusco. Te ayudaremos a resolver las reclamaciones con las compañías de seguros para recuperar tu dinero a tiempo.

**Fábrica de instrumentos de belleza, salón de belleza, OEM de instrumentos de belleza, personalización de instrumentos de belleza**

**Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.**

**Su pronta respuesta será muy apreciada.**