




14 years manufacturer

with rich experience in producing beauty machines!

- * Spot size 12*24mm, 12*36mm, for option
- * Medical handle, light weight, free quick slide treatment
- * can selected Parameters for different skin tones
- * 3in1 handle, Alex755nm + speed808nm + yag1064nm, multiple laser wavelengths and technologies

[LEARN MORE](#)

Ventajas

- * Barra láser importada Dilas de EE. UU. o Alemania.
- * Más de 40 millones de disparos, más de 3 años no es necesario cambiar el nuevo mango.
- * 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel
- * Alta potencia: NUEVO mango de 1000W/ 1200W /1600W para opciones
- * Tamaño del punto del mango médico 12 * 24 mm, 12 * 36 mm, solución de depilación facial y corporal!
- * Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, el más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
- * Larga vida: 40 millones de disparos

1. Pantalla de la manija

Gran potencia de 1200w, 1800w para libre elección

Tamaño de punto de 12*24 o 12*36 mm

- * Mango médico de 350 g, peso ligero, tratamiento de deslizamiento rápido gratuito
- * Con luz indicadora, para mostrar las condiciones de trabajo (en la máquina y el mango), uso seguro



2. Refrigeración

- * Encienda la máquina, enfríe inmediatamente, depilación inmediata.
- * buena refrigeración mayor vida útil del mango
- * efecto de depilación sin dolor con hielo real


12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



3. Uso seguro en todo tipo de piel.

1. Alex 755nm para pieles claras
2. Diodo de velocidad 808nm para piel amarilla
3. Long Pulse 1064nm para pieles más oscuras



Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4. Programa de la máquina

1. Pantalla grande de 14 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

5. Servicio OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6. Visualización de certificados

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



7.Embalaje del producto

El tiempo de entrega	3-7 días hábiles después del pago
forma de entrega	por aire, DHL, TNT, Fedex o agente de entrega
Antes de la entrega	prueba de video e imágenes
Después de la entrega	Garantía: 2 años, ofrecemos un servicio postventa impecable
Paquete	Caja de aluminio con espuma en el interior y ruedas en el exterior

¡Para más información, póngase en contacto con nosotros!
24 horas en línea!!