

# Soprano ICE PLATINUM

## Medical beauty machine

Medical diode laser hair removal  
For all skin types,  
triple wavelength laser work together

### Máquina de depilación láser de diodo.

- \* Sin pigmentación. Apto para cualquier tipo de piel;
- \* Apto para cualquier tipo de piel;
- \* Seguro y Rápido.
- \* Norma Internacional de Depilación Dorada;
- \* La longitud de onda láser óptima 808nm o 7558081064nm;

**350g**

Ultra light handle



12×36mm

**Handle**

1800W diode laser hair removal




12×24 mm

**Handle**

1200W diode laser hair removal

El láser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, se adapta a todo tipo de tratamiento de piel y cabello.

755nm para depilación de piel blanca (vello fino/dorado).  
 808nm para depilación de piel amarilla (natural).  
 1064nm para depilación de piel negra (pelo negro).




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
 (fine, golden hair removal )




**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
 (brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
 (black hair removal)



# Treatment Comparison



Modelo	Láser de diodo de platino
Tipo de láser	Alemania/EE.UU. importó 12 barras, 15 barras
Mostrar	Pantalla táctil 4K de 14 pulgadas
Longitud de onda	755nm 808nm 1064nm
Disparos	40 millones de tiros
Energía	10~150 j/cm <sup>2</sup> , ajustable
Frecuencia	1-10 HZ
Enfriamiento	TECairerefrigeración por agua
Fuerza	3500W
Tamaño del punto	12*24mm/12*36mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir



# 15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier

**Durante 15 años de producción integrada y planta química de comercialización, contamos con un servicio posventa sin preocupaciones:**

Teniendo en cuenta la larga distancia entre nosotros y los clientes, con el fin de servir mejor a los clientes,

Nuestra empresa ha establecido un equipo de servicio postventa técnico profesional.

- 1) Nuestros técnicos resolverán cualquier problema de la máquina a tiempo y prepararán documentos para usted dentro de las 24 horas.
- 2) También puede contactar con nosotros por teléfono, online, etc.
- 3) Proporcionamos videos y documentos de capacitación completos para la máquina.

# Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity  
R&D capability for customization  
Professional certifications and approvals



## Servicios profesionales de OEM y ODM:

- Imprime cualquier color.
- Añade tu logotipo
- Agregue cualquier idioma al sistema de la máquina.
- Diseñe una carcasa de máquina exclusiva para usted, forme su propia marca en el mercado.
- Diseñe una nueva interfaz y sistema de máquina, hágalo más conveniente para usted y sus clientes.

# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

**Bienvenido a consultar y cooperar.  
¡Servicio en línea las 24 horas!**