

Soprano ICE PLATINUM

Medical beauty machine

Medical diode laser hair removal
For all skin types,
triple wavelength laser work together

Máquina de depilación láser de diodo.

- * Sin pigmentación. Apto para cualquier tipo de piel;
- * Apto para cualquier tipo de piel;
- * Seguro y Rápido.
- * Norma Internacional de Depilación Dorada;
- * La longitud de onda láser óptima 808nm o 7558081064nm;

350g

Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal




12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal

El láser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, se adapta a todo tipo de tratamiento de piel y cabello.

755nm para depilación de piel blanca (vello fino/dorado).
 808nm para depilación de piel amarilla (natural).
 1064nm para depilación de piel negra (pelo negro).




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Treatment Comparison



| | |
|------------------|--|
| Modelo | Láser de diodo de platino |
| Tipo de láser | Alemania/EE.UU. importó 12 barras, 15 barras |
| Mostrar | Pantalla táctil 4K de 14 pulgadas |
| Longitud de onda | 755nm 808nm 1064nm |
| Disparos | 40 millones de tiros |
| Energía | 10~150 j/cm ² , ajustable |
| Frecuencia | 1-10 HZ |
| Enfriamiento | TECairerefrigeración por agua |
| Fuerza | 3500W |
| Tamaño del punto | 12*24mm/12*36mm para elegir |
| Voltaje | 110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir |



Durante 15 años de producción integrada y planta química de comercialización, contamos con un servicio posventa sin preocupaciones:

Teniendo en cuenta la larga distancia entre nosotros y los clientes, con el fin de servir mejor a los clientes,

Nuestra empresa ha establecido un equipo de servicio postventa técnico profesional.

- 1) Nuestros técnicos resolverán cualquier problema de la máquina a tiempo y prepararán documentos para usted dentro de las 24 horas.
- 2) También puede contactar con nosotros por teléfono, online, etc.
- 3) Proporcionamos videos y documentos de capacitación completos para la máquina.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Servicios profesionales de OEM y ODM:

- Imprime cualquier color.
- Añade tu logotipo
- Agregue cualquier idioma al sistema de la máquina.
- Diseñe una carcasa de máquina exclusiva para usted, forme su propia marca en el mercado.
- Diseñe una nueva interfaz y sistema de máquina, hágalo más conveniente para usted y sus clientes.

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

**Bienvenido a consultar y cooperar.
¡Servicio en línea las 24 horas!**