

Máquina de depilación láser de diodo.

- * Sin pigmentación. Apto para cualquier tipo de piel;
- * Apto para cualquier tipo de piel;
- * Seguro y Rápido.
- * Norma Internacional de Depilación Dorada;
- * La longitud de onda láser óptima 808nm o 7558081064nm;




El láser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, se adapta a todo tipo de tratamiento de piel y cabello.

755nm para depilación de piel blanca (vello fino/dorado).

808nm para depilación de piel amarilla (natural).

1064nm para depilación de piel negra (pelo negro).

Antes y después de la máquina de depilación láser de diodo de platino con hielo






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison

