

## Máquina de depilación 1200W 1800W Sopran Titanium

1. Técnica láser, trajes para todo tipo de piel y vello.
2. Mangos: Tamaño del punto 12\*24 mm, el otro 12\*36 mm
3. Tratamiento rápido: frecuencia de 1-10 Hz, barra láser importada de Alemania



Refrigeración aire agua compresor

Tratamiento sensación de hielo, cómodo e indoloro



### **Mango de máquina de depilación Soprano Titanium**

El mango de 1.12 \* 24 mm puede usarse en partes pequeñas del cuerpo, como la depilación facial y otros lugares pequeños.

2,12\*36mm se puede utilizar en grandes partes del cuerpo, como la espalda, los brazos y las piernas...

### **Longitud de onda triple incluida: 755nm 808nm 1064nm**

755nm adecuado para la depilación de piel clara.

808nm adecuado para la depilación de piel neutra.

1064nm adecuado para la depilación de piel negra.

Medical 1200W/1800W

**50 Million Shots**

**USA / Germany Imported Laser Bar**



**755nm+808nm+1064nm**



**ALEX 755nm**

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)



**YAG 1064nm**

**For black skin**


(black hair removal)

**10bars 1200W 15bars 1800W láser de diodo:**

\* Barra láser importada de Alemania Dilas. (Barra láser dorada más nueva y de mejor calidad)

\* Disparos: 20-50 millones de disparos de tiempo

\* 755 808 1064nm es para todo tipo de depilación de piel y vello



### **Visualización de la pantalla**

- 1) Tamaño grande: pantalla táctil a color de 14 pulgadas usada.
- 2) Múltiples idiomas: tres tipos de opción de tipos de piel, fácil de operar.
- 3) Servicio OEM: su logotipo se puede agregar en la pantalla de la máquina de forma gratuita, acepte su idioma especial.

**Para obtener más información sobre el producto, póngase en contacto con nosotros.  
24 horas en línea**