

Ventajas

1.3ondas



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of $1.2 \times 3.5 \text{ cm}^2$, for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

Manejar

* Barra láser de oro importado, Tiros hasta 40 millones

*10bar **1000W**, 12 bares **1200W** y 16 barras **1600W** po alto nuestras opciones *

Tamaño del punto 12*20mm, 15*25mm, 12*38mm para la opción

*mango de 450g, peso ligero, tratamiento de deslizamiento rápido gratuito

* Con luz indicadora, para mostrar las condiciones de trabajo (en la máquina y el mango), uso seguro


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Uso seguro En todo tipo de piel

Alex 755nm para piel clara

Diodo de velocidad 808nm para piel amarilla

Pulso largo 1064nm para piel más oscura



Working Principle

Triple wavelength laser work together

Suits for all skin and hair types



Efecto del tratamiento





Programa de la máquina

1. 12,4 pulgadas pantalla grande, toque rápido
2. Macho y hembra, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel configuración de software inteligente
3. 6 opciones de idioma, tu lengua materna Puede ser añadido
4. Gratis OEM servicio del programa (logotipo/sistema...)

Máquina de depilación láser
serconhilelo

b
m
p
o
n
t
á
d
o
d
e
A
l
e
m
a
n
i
a
/
E
E
.
U
U
.
,
8
b
a
r
e
s
,
1
b
a
r
e
s
,
1
2
b
a
r
e
s
,
1
6
b
a
r
e
s

7
5
5
n
m
8
8
n
m
1
6
4
n
m
1
W
1
6
W
c
i
a
l
á
s
e
r
&