

*4 in 1*





## Descripción de productos

---

# Real shot display



808 handle



Elight handle



ND YAG Laser handle



RF handle



Láser de diodo Elight/IPL Nd yag RF, 4 mangos diferentes en una sola máquina

Este 4 en 1 RF Elight IPL láser de diodo láser nd yag tiene accesorios de alta calidad, potencia fuerte

\* El mango del láser de diodo utiliza una barra láser dorada importada de Alemania, 50 millones de disparos.

\* Lámpara del Reino Unido con mango Elight, 150 000-30 000 disparos

\* Nd yag: Equipa 5 cabezales de tratamiento, ajustable 1064nm/532nm, fijo 1064nm/532nm, fijo 1320nm.

\* RF: Equipa 6 cabezales de tratamiento, utilizados para la eliminación de arrugas, estiramiento de la piel, estiramiento de la piel.

# DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



## ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Suitable for hair removal on any part of the body,  
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



## • *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,  
making your treatment more comfortable and painless



# Elight handle

---



## specification

- High-quality: Elight handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15\*50mm
- Long shots time: 150000 times
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm  
Standard: 420/510/680nm



# HANDLE-ADVANTAGE



## specification

- **Multiple choice**  
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**  
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**  
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Before&after compare



# RF Handl e



12mm  
eye-rf

28mm small  
tripolar rf head

36mm big  
tripolar rf head

14mm  
bipolar-rf

28mm  
bipolar-rf

38mm  
bipolar-rf

Skin rejuvenation/Vascular/Acne



before



after



before



after



before



after

# BEFORE & AFTE <sup>®</sup>



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Lose weight

# SCREEN INTERFAC <sup>®</sup>

Professional Screen, Easy operation



Tamaño de pantalla	Pantalla táctil de color verdadero de 14 pulgadas
Duración del pulso	10-300ms
Frecuencia	1-10 Hz
Tamaño del punto	Luz: 15*50mm Láser de diodo: 12*20mm y 12*35mm
Energía	1-150J/cm <sup>2</sup>
Enfriamiento	Refrigeración por agua Refrigeración por aire Sistema de refrigeración por condensador TEC

Voltaje	CA220V/110V 50HZ/60HZ
Dimensión de la máquina	113*65*76cm
Paquete	caja de aluminio
Garantía	2 años

## Perfil de la empresa





### Authentication

CE, NQA13485, CB certification and more Complete certification materials



### 60000+ Customers

We have professional after sale team and we provide 7\*24 services



### 2 Years Warranty

2 years warranty for each machine, All questions will get reponse within 24 hours

## Certificaciones

### CERTIFICATE DISPLAY



## Empaquetado del producto

### Packing

safe and thoughtful packaging service



#### Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

#### Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



#### 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

## Preguntas más frecuentes

### 1. ¿Es una empresa confiable?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. se estableció en 2005, se dedica a I D, ventas y servicios posventa de dispositivos estéticos y equipos láser médicos, incluso parte del área de TI y el sector inmobiliario. Contamos con un equipo profesional que se integra con óptica, maquinaria, electricidad y medicina, para mantenernos a la vanguardia en este campo. fábrica cubre 5000M2 y tiene más de 100 empleados.

### 2: ¿Qué pasa con la entrega?

Podemos ofrecer servicios puerta a puerta por aire o por mar, solo depende de su solicitud real. Como DHL, UPS, TNT, FEDEX... por vía aérea; y los transportes marítimos.

**3: ¿Cuál es el tiempo de entrega?**

3-5 días laborables. Gran stock.

**4: ¿Qué es el paquete?**

Caja fuerte y hermosa de aleación de aluminio/caja de cartón/caja de madera.

**5: ¿Tiene algún soporte tecnológico oportuno?**

Contamos con un equipo de soporte de tecnología profesional para sus servicios oportunos. Preparamos los documentos técnicos para usted, también puede contactarnos por teléfono, webcam, chat en línea (googletalk, MSN, skype, yahoo...).

**6: ¿Cuál es el método de pago?**

T/T, WESTERN UNION, FIDEICOMISO, etc.

**7: Si las máquinas se rompen durante el envío, ¿nos apoyarán?**

En general, nuestro cliente comprará el seguro antes del envío, evitará la pérdida de dinero por el transporte brusco. Te ayudaremos a resolver las reclamaciones con las compañías de seguros para recuperar tu dinero a tiempo.