



**La edición MLKJ ICE Platinum combina 3 longitudes de onda láser en una sola pieza de mano innovadora, apuntando simultáneamente a diferentes profundidades de tejido, así como a estructuras anatómicas dentro del folículo piloso.**



Combinando los niveles de absorción y penetración de tres longitudes de onda diferentes, junto con la cobertura del tratamiento, la comodidad y el bajo mantenimiento del láser de diodo, se consigue el tratamiento de depilación más seguro y completo disponible en la actualidad.

**3 longitudes de onda combinadas que cubren el espectro de tratamiento óptimo**

**Prácticamente indoloro**

**Historial de seguridad comprobado**

**Todo tipo de piel, incluso piel bronceada.**



**Longitud de onda ALEX 755 nm:**

Ideal para una amplia gama de tipos y colores de cabello, especialmente cabellos claros y finos. Ofrece una potente absorción de energía por parte del cromóforo de la melanina.

Se dirige al bulto del folículo piloso con una penetración más superficial. Especialmente eficaz para el cabello de zonas como cejas y labio superior.

**VELOCIDAD 808 nm Longitud de onda:**

Longitud de onda clásica en depilación láser (810nm). Ofrece una penetración profunda del folículo piloso con potencia media alta.

El gran tamaño del punto de 3,5 cm permite un tratamiento rápido. Absorbe moderadamente la melanina, lo que la hace segura para los tipos de piel más oscuros.

Se dirige al bulto y al bulbo del folículo piloso. Ideal para tratar zonas como brazos, piernas, mejillas y barba.

**LÁSER DE DIODO YAG 1064 para pieles más oscuras:**

Utiliza un láser de diodo basado en una longitud de onda ND:YAG. Absorbe moderadamente energía mediante el cromóforo de melanina, adecuado para tonos de piel más oscuros.

Opción óptima para pacientes con tonos de piel más oscuros.



**Rápido y eficiente**

La combinación de estas longitudes de onda del láser de diodo proporciona una solución integral y eficaz para la depilación en varios tipos de vello y tonos de piel, lo que garantiza resultados óptimos y seguridad para todos los pacientes.

Con un diseño de cabezal láser más grande, estas máquinas avanzadas pueden cubrir más superficie, lo que hace que el proceso de depilación sea hasta un 40% más rápido que los sistemas

convencionales.

Esta función de ahorro de tiempo beneficia tanto a los clientes como a los profesionales, permitiendo una programación más eficiente y sesiones más rápidas.



### **Enfriamiento de la máquina de depilación láser de diodo 755 808 1064**

- \* encender la máquina, enfriar inmediatamente, eliminar el vello inmediatamente
- \* buen enfriamiento mayor vida útil del mango
- \* Efecto de depilación indoloro con hielo real

TEC/Compressor es una tecnología avanzada que enfría continuamente la piel y facilita un rango de temperatura controlado durante todo el tratamiento. Las láminas TEC en el mango minimizan los riesgos epidérmicos manteniendo el calor. La temperatura permanece controlada y constante, lo que contribuye a la eficiencia del diodo. Los pacientes ahora pueden disfrutar de una experiencia completamente indolora, fresca y cómoda durante toda la sesión.

Tamaño de punto de 12\*20 mm o 12\*35 mm adecuado para la depilación de todas las partes

### **3—5 sesiones obtienen resultados de depilación de por vida, depilación permanentee**

- \* Seguro, Rápido, **Sin dolor**□**permanent**
- \* Para depilación de todo tipo de piel y peinado.
- \* Sin tiempo de inactividad
- \* Sin efectos secundarios



# Before and After

We help you  
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After

**¡Se puede combinar con el cabezal de tratamiento del vello de la nariz!**

Para la depilación de partes pequeñas, como dedos, orejas, pelo de nariz, etc.



\*Pantalla táctil de 14 pulgadas personalizable

\*Con hombre y mujer, 6 estilos de piel para elegir

\*Fácil de operar, proporcionando habilidades operativas y servicios de enseñanza.

\*El logotipo y el idioma gratuitos se pueden personalizar en la pantalla.

FDA, CE, ISO13485 y siempre estamos buscando nueva inspiración innovadora para ofrecer productos más confiables a nuestros socios y clientes.

**[¡Contáctanos ahora!](#)**