


2 años de garantía

Servicio de formación gratuito

Servicio al cliente en línea las 24 horas

Envío rápido de 5 a 7 días a todo el mundo

Servicio OEM gratuito, agregue la información de su negocio en la máquina y el sistema de pantalla



Sistema de ultrasonido enfocado de alta intensidad macro y micro

¡Tratamiento no quirúrgico de sistema de lifting facial, reafirmante corporal y contorno corporal!

Descripción de productos




Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7CARTRIDGES+4 GUN HEADS

1.5mm,2.0mm,3.0mm,4.5mm for face treatment
6.0mm.9mm.13mm for body treatment.

Utilice ultrasonido de alta energía centrándose en la posición del tratamiento, de modo que el tejido de la piel cree la temperatura y produzca células de fricción de alta velocidad para estimular el colágeno. Dicho efecto de calor no dañará la epidermis, porque el tratamiento tiene un acceso rápido y directo al sitio de tratamiento en 0-0,5 segundos, sin tocar el tejido circundante y puede pasar directamente al sistema de membrana tendinosa superficial (SMAS), por lo que puede ser Haga la piel firme mientras tira de la capa muscular, la cara delgada hacia arriba hasta lograr el efecto progresivo.







MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Modelo	Dispositivo de terapia 7D Ultrasonido enfocado
Nombre	Ultrasonido enfocado de alta intensidad

Manejas	Faciales: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D AF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Producción de energía	0,1J-2,5J (0,1J por paso)
Espacio entre puntos	1,0 mm-4,0 mm
Longitud del tiro	5mm-25mm
tiros	Cada cartucho 300000 disparos
Tamaño de pantalla	15 pulgadas
Voltaje	110V-240V, 50/60Hz



Rejuvenecimiento de la piel con pantalla táctil a color

1. Pantalla táctil grande de 15,6 pulgadas, diseño humanizado
2. Masculino/femenino, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. Ingléstu idioma nativo.
4. Servicio gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

¡Bienvenido a consultar más detalles del producto!