

**New
arrivals**

EXFU

SIMPLE . SAFE . ENJOY
New experience of hair removal



¡En venta! Máquina de tratamiento de depilación clínica permanente e indolora médica aprobada por la FDA

Ventajas

- * Barra láser importada de EE. UU. o Alemania 10bars/15bars
- * Más de 50 millones de disparos, más de 3 años no es necesario cambiar el nuevo mango.
- * 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel



EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

Descripción de productos

Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



Acerca de la manija

Gran potencia de 1200 W/1800 W para libre elección

Tamaño de punto de 12*24 o 12*36 mm

* Mango médico de 285 g, peso ligero, tratamiento de deslizamiento rápido gratuito

* Con luz indicadora, para mostrar las condiciones de trabajo (en la máquina y el mango), uso seguro

1 minuto de glaseado rápido, experiencia de tratamiento cómoda e indolora



Two colors, two spot sizes are optional



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

7558081064nm, adecuado para la depilación permanente de todo tipo de piel




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Modelo	Láser de diodo Exfu
Tipo de láser	Importado de Alemania/EE. UU., 8---12bares, 800W---1200W
Mostrar	Pantalla táctil 4K de 14 pulgadas
Longitud de onda	808nm o 755nm 808nm 1064nm
tiros	50 millones de tiros
Energía	10~150 j/cm2, ajustable
Frecuencia	1-10 HZ

Enfriamiento	Cabezal de tratamiento de circulación de agua cerrada y aire de refrigeración de doble TEC de alta velocidad con temperatura de refrigeración de semiconductores ajustable
Fuerza	3500W
Tamaño del punto	12*24mm o 12*36mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir

[diodo láser 755 808 1064](#)

[máquina de depilación láser de diodo](#)

[láser de diodo de 808nm](#)

[Máquina de depilación láser de diodo de 808nm](#)

[fabricante de láser de diodo de 808nm](#)

¡Servicio en línea 7 * 24 horas!
¡Bienvenido a consultar!