



### **Ventajas**

- \* Barra láser importada de EE. UU. o Alemania 10bars/15bars
- \* Más de 50 millones de disparos, más de 3 años no es necesario cambiar el nuevo mango.
- \* 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel



# EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy  
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

## Descripción de productos

# Ingenious details I am better than others

Product detail  
layout



## Surround light strip

Cool lighting effect  
not dazzling



## Newest design handle 0.31kg

One minute cooling  
Customizable glowing logo



## One-of-a-kind styling

Ingenious production  
focus on details



## **Acerca de la manija**

Gran potencia de 1200 W/1800 W para libre elección

Tamaño de punto de 12\*24 o 12\*36 mm

\* Mango médico de 285 g, peso ligero, tratamiento de deslizamiento rápido gratuito

\* Con luz indicadora, para mostrar las condiciones de trabajo (en la máquina y el mango), uso seguro

**1 minuto de glaseado rápido, experiencia de tratamiento cómoda e indolora**



**Two colors, two spot sizes are optional**



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

**7558081064nm, adecuado para la depilación permanente de todo tipo de piel**




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
 (fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
 (brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
 (black hair removal)



Modelo	Láser de diodo Exfu
Tipo de láser	Importado de Alemania/EE. UU., 8----12bares, 800W----1200W
Mostrar	Pantalla táctil 4K de 14 pulgadas
Longitud de onda	808nm o 755nm 808nm 1064nm
tiros	50 millones de tiros
Energía	10~150 j/cm2, ajustable
Frecuencia	1-10 HZ

Enfriamiento	Cabezal de tratamiento de circulación de agua cerrada y aire de refrigeración de doble TEC de alta velocidad con temperatura de refrigeración de semiconductores ajustable
Fuerza	3500W
Tamaño del punto	12*24mm o 12*36mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir

diodo láser 755 808 1064

máquina de depilación láser de diodo

láser de diodo de 808nm

Máquina de depilación láser de diodo de 808nm

fabricante de láser de diodo de 808nm

**¡Servicio en línea 7 \* 24 horas!**

**¡Bienvenido a consultar!**