



1. Láser de diodo de tres longitudes de onda.
  2. Barras láser doradas de Alemania o EE. UU. Mejoradas, 40,000,000 de vida útil más larga.
  3. Seguro, Rápido, Indoloro, Permanente
  4. Para la depilación de toda la piel y el cabello.
- Pantalla táctil de color verdadero de 5.14.0 pulgadas con 6 colores de piel.
6. Se pueden seleccionar dos modelos, mango simple o mango doble



El sistema de enfriamiento TEC más avanzado dentro de esta máquina para brindar excelentes resultados de enfriamiento.

24 horas de tiempo de trabajo. Material de zafiro. ¡Experiencia real sin dolor!

- 1) 10 barras/ 12 barras/ 16 barras, 10-40 millones de disparos.
- 2) punto grande 12\*20mm/12\*35mm para una depilación rápida.
- 3) Cristal de zafiro enfriado con hielo congelado, para una depilación sin dolor.
- 4) barra láser de oro de alta calidad importada de alemán.
- 5) Mango médico tan bajo como 350 g fácil de tratar.

**1 minute**  
and you're done

35mm {

**FASTER**

#### **Sistema de pantalla**

1. Pantalla táctil grande de 14 pulgadas, diseño humanizado.
2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. 6 sistemas de idiomas, idioma nativo lo que quieras.
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| barra láser              | Importado de Alemania/EE. UU., 8 bares, 10 bares, 12 bares, 16 bares                                                |
| Longitud de onda         | 755nm 808nm 1064nm/ o solo 808nm                                                                                    |
| Energía                  | 0-150J/cm <sup>2</sup>                                                                                              |
| Frecuencia               | 1-10 Hz                                                                                                             |
| Ancho de pulso           | 40-800ms                                                                                                            |
| Interfaz LCD operativa   | Pantalla táctil LCD de color verdadero TFT 14.0                                                                     |
| Sistema de refrigeración | Circuito cerrado de agua y aire Cabezal de tratamiento con temperatura de enfriamiento de semiconductores ajustable |
| Fuerza                   | 4000W                                                                                                               |
| fuentes eléctricas       | 220V/50HZ o 110V/60HZ                                                                                               |
| N. W/ G. W.              | 62kg/78kg                                                                                                           |


## Company Strength



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

## Custom Section


### CASE design



### LOGO design



### SYSTEM design




Visualización de certificados

# CERTIFICATE DISPLAY



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

