

7558081064 Tecnología.

- * Depilación permanente adecuado para toda la depilación de la piel
- * 1 sesión, 60% caída del cabello





Ultra-light handle





DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless




ADVANTAGE

- **PAINLESS:**755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:**Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:**There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:**To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operationion



1. Tecnología 755nm808nm1064nm, para eliminar todo tipo de piel y peinado.
2. Eficaz para que los folículos pilosos produzcan acumulación de calor. Depilación permanente e indolora.
3. Casi sin dispersión de la piel, sin daños a la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatrices, sin efectos secundarios
4. Sistema de refrigeración 3 en 1: Refrigeración por aire Refrigeración por agua Refrigeración por compresor Sistema 3 en 1 Capacidad de trabajo de 24 horas



Funcion de :

Las 3 ondas funcionan en el mismo mango al mismo tiempo.

755nm para piel blanca (pelo fino y dorado)

808nm para pieles amarillas/neutras

1064nm para negro (pelo negro)

Súper efecto de enfriamiento con hielo, el tratamiento sin dolor es más cómodo






1. Pantalla táctil grande de 14 pulgadas, diseño humanizado
2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. Inglés su idioma nativo.
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Especificaciones detalladas

Artículo	Láser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
Tipo de láser	Láser de diodo, 10 bares, 12 bares, 16 bares
Potencia de cada barra	100w
Sistema de visualización	Pantalla táctil de color verdadero de 14 pulgadas
Longitud de onda	808nm/755nm/1064nm
Tamaño del punto	12*20 mm² 12*35 mm²
Vida útil del mango láser	Max 40,000,000 disparos
Energía	10-150 J/cm2 regulable (hasta 150J/cm2 opcional)
Duración del pulso	10~400ms ajustable
Frecuencia	1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeración	Condensador semiconductor TECAirecirculación de agua cerrada
Manejar el poder	1000w/1200w/1600w
Potencia de la máquina	3500w
fuentes electrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
Temperatura del cristal	-20~5°C
Temperatura de la máquina	24°C temperatura constante
Requisitos de energía	CA220V/110V 50~60Hz
Peso bruto	80KG

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Servicios profesionales de OEM y ODM:

- Imprime cualquier color.
- Añade tu logotipo
- Agregue cualquier idioma al sistema de la máquina.
- Diseñe una carcasa de máquina exclusiva para usted, forme su propia marca en el mercado.
- Diseñe una nueva interfaz y sistema de máquina, hágalo más conveniente para usted y sus clientes



15 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

Make your beauty business easier



Después del servicio:

Teniendo en cuenta la larga distancia entre nosotros y nuestros clientes, y con el fin de servir a nuestros clientes mucho mejor, nuestra empresa construye un equipo profesional de tecnología después del servicio.

- 1) Nuestro técnico brindará una solución oportuna para cualquier problema de la máquina y preparará los documentos para usted dentro de las 24 horas.
- 2) También puede contactarnos por teléfono, en línea, etc.
- 3) Ofrecemos videos y documentos de capacitación completos para la máquina.

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service