




Ventaja

- Máquina certificada ROHS y médica CE
- 3 en 1: tres tecnologías láser en una máquina
- Láseres de Alejandrita, Diodo y Nd:YAG: tratan todo tipo de piel
- Fácil de operar
- Capacitación en línea disponible
- ¡50 millones de disparos por pieza de mano!

Pantalla de manija

Ergonomic design



Comfortable
painless hair removal



Mild cooling
No irritation



ICE

ONLY 350G
HANDLE

Medical diode laser

**50000000+shots
can treat 10000+clients**

- *Not easy to be burned
- *Low maintenance cost
- *Stable quality



* Supervisa la temperatura del aplicador 1000 veces por segundo

*Mantiene la temperatura durante toda la sesión para ofrecer un tratamiento cómodo y seguro. *La ausencia de tiempo de inactividad para el enfriamiento se traduce en una mayor productividad para su clínica

*SISTEMA POTENTE Y EFICIENTE PARA TODO TIPO DE PIEL *Longitud de onda óptima 755 nm 808 nm 1064 nm

*Alta potencia máxima de 2000W, fluencia de hasta 150 J/cm²/cm² *Tamaño del punto 12x24mm
Sistema de pantalla



SMART SYSTEM

GET TO WORK WITH ONE CLICK

*Gran pantalla táctil a color con software avanzado, intuitivo y fácil de interacción persona-computadora.

*Agrega tu idioma gratis.
Efecto del tratamiento



Before and After

Treatment comparison



1. Sin dolor. La punta de la pieza de mano se enfría a 0-3 ° C, lo que hace que el tratamiento sea cómodo y efectivo.

2.Resultados tempranos del tratamiento. 2-3 sesiones de tratamiento pueden mostrar resultados permanentes

3. Contacto prácticamente indoloro con zafiro de Real-5C, más cómodo y seguro.

Perfil de la empresa



EXFU

OEM&ODM Professional Design



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd (abreviatura:MLKJ) ubicada en Shandong, China. Hemos estado en este campo durante más de 15 años, tenemos mucha experiencia en diseño y fabricación. Nuestras máquinas más populares incluyen láser de diodo de 808 nm, máquina IPL, máquina SHR, láser Nd yag, máquina de adelgazamiento corporal por cavitación, láser de picosegundo... se han vendido a más de 102 países. Somos tan
Estamos encantados de que nuestros productos hayan aportado valor a nuestros clientes en el mundo.

¡Por favor envíeme una consulta para obtener el MEJOR precio!