



Ha pasado Medical CE, ISO13485, en serio

Dos años de garantía, mantenimiento para siempre.

Nuestro equipo de ventas le brindará asesoramiento profesional antes de comprar la máquina.

Se ofrece capacitación técnica gratuita para los distribuidores.

Vídeo del operador disponible para todos los compradores.

Técnica gratuita a la actualización.

Soporte en línea por Skype, video en Youtube y correo electrónico.



Detalles del mango

Tratamiento de la máquina de depilación láser Ice Platinum

1. Técnica Alma Laser, trajes para todo tipo de piel y vello.
2. Mangos: 1000 W o 1200 W, un tamaño de punto 12*20 mm, el otro 12*35 mm
3. Tratamiento rápido: frecuencia de 1-10 Hz, barras láser importadas de EE. UU.
4. Funcionamiento continuo 12 h: Aireaguasistema de refrigeración TEC exclusivo de 1200 W, controla la

temperatura constante del agua a 24 °C, garantiza que la máquina funcione continuamente todo el día, incluso en verano sin máquina de depilación láser con aire acondicionado
Máquina de depilación láser de 1000W o 1200W o 1600W

One minute cooling -27°C

Best TEC Cooling system
hair remover laser



Mango de máquina de depilación láser de titanio

El mango de 1.12 * 20 mm puede usarse en partes pequeñas del cuerpo, como la depilación facial y otros lugares pequeños.

2,12*35mm se puede utilizar en grandes partes del cuerpo, como la espalda, el brazo y la pierna

3. Con pila láser importada de EE. UU., energía fuerte, vida útil más larga. el mejor láser en esta línea máquina de depilación láser

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**




>>Germany Emitter, strong Energía

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast Frecuencia

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.




Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

El láser contiene cuatro longitudes de onda de salida, tiene una amplia gama de aplicabilidad.

Tiene un cierto efecto terapéutico en la eliminación de rojo

vetas de sangre, venas varicosas, antiinflamatorio, depilación, blanqueamiento y rejuvenecimiento de la piel.



Sistema de pantalla

Pantalla de máquina de depilación láser de titanio

- 1) Pantalla táctil: 12,4 pulgadas fácil de operar.
- 2) 6 idiomas para su elección.
- 3) Color para elegir, también su LOGOTIPO se puede poner en la pantalla y en la carcasa de la máquina de forma gratuita

Modelo	Máquina de depilación láser de titanio
Tipo de láser	Depilación láser de titanio
barra láser	12 bar, 1200W, 10bar 1000W, importado de EE. UU.
Sistema de visualización	Pantalla táctil de color verdadero de 12 pulgadas
Disparos de mango láser	40 millones de veces
Energy	10~150 j/cm2, ajustable
Duración del pulso	40~800ms ajustable
Frequency	1~10Hz
	Condensador TEC 1200W
Sistema de refrigeración	Circulación de aire y agua cerrada
	Cabezal de tratamiento con semiconductor
	temperatura de enfriamiento ajustable
Tamaño del punto	12*20mm, 12*35mm
Temperatura del cristal	-10~3°C
Requisitos de energía	220/110 V CA, 50/60 Hz

Custom Section



Perfil de la empresa



Acerca de mingliangkj:

Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (abreviatura: MLKJ) es un fabricante altamente profesional y experimentado de artículos de belleza. equipo en China, tenemos departamento de producción profesional, departamento de control de calidad,

departamento de almacenamiento y venta y servicio
departamento. Nuestros productos son ampliamente utilizados en salones, clínicas y hogares. Mercado en todo el mundo, incluyendo Europa, América del Norte, Asia y así sucesivamente. Nuestra empresa tiene 13 años en la industria de la belleza y presta atención a la calidad y el precio de los productos.

Empaquetado del producto

1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (abreviatura: MLKJ) tiene 15 años en la industria de la belleza
2. Contamos con un departamento de I D de producción profesional
3. Departamento de control de calidad, departamento de almacenamiento y departamento de venta y servicio.

PACKING

safe and thoughtful packaging seivice



Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily

Built-in prevention collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty



3-5 business days delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service

