



OEM / ODM Service

Three wavelength diode laser

Safe, Fast, Painless, permanent
For all skin and hair style hair removal

¿Por qué elegir nuestro láser de diodo de titanio?

- 1) Con condensador TEC, enfriamiento de 1 minuto, 24 horas de funcionamiento continuo
- 2) Alta potencia 1200w/1800w, energía fuerte, buen efecto de depilación
- 3) 2 años de garantía de la máquina
- 4) Depilación indolora, cómoda y con sensación de hielo
- 5) precio de la máquina de depilación láser, buen servicio postventa

Diode laser

hair removal machine

Safe • Fast • Painless • permanent



*El láser de diodo de 0,808 nm permite tasas de repetición rápidas de hasta 10 Hz (10 pulsos por segundo), depilación rápida para tratamientos de áreas extensas.

*.755nm808nm1064nm 3 longitudes de onda, más adecuado para todos los tratamientos de depilación de color de piel.

*.1800w potencia de manejo más alta, salida de alta densidad de energía láser de hasta 120J/cm²

*. Eficacia. Máxima eficacia para conseguir un tratamiento de depilación congelante e indoloro.



Características del mango de la depilación láser de diodo:

- »»Barra láser USA, 10/15 barras, alta potencia 1200/1800w
- »»Efecto súper refrescante: temperatura de zafiro-5~3°C. Reduce eficazmente el dolor en el tratamiento y haz
- »»Bomba de agua de Italia: más mejor para el círculo de agua con láser, elimina el calor, mayor vida útil.
- »»Dos filtros de agua: dos resiones de intercambio de grado alimenticio, pueden garantizar la calidad del agua para la circulación

ULTRA-LOW
Temperature
-31°C

Ultra low temperature
protect skin
not burned by the laser



»»Efecto superrefrescante: Temperatura de zafiro-5~3°C. Reduce eficazmente el dolor en el tratamiento y haz

»»Bomba de agua de Italia: más mejor para el círculo de agua láser, elimina el calor, tiene una vida útil más larga.

»»Dos filtros de agua: dos resiones de intercambio de grado alimenticio, pueden garantizar la calidad del agua para la circulación

Sin dolor. El mango se enfría hasta -31,3 °C, lo que hace que el tratamiento sea cómodo y eficaz.

Enfriamiento por contacto continuo.2 minutos alcanzan -31,3 °C, depilación sin dolor 24 horas de trabajo continuo sin ningún problema



4cm²

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm*20mm / 12mm*35

=



Alex
755nm



Speed
808nm



YAG
1064nm

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Ideal for range of hair colors

Safe for darker skin types

Perfect solution for darker skin

LASER COMPARISON

【Other - Lasers】



- ✓ The original structure is not light enough.
- ✓ Big size.
- ✓ Short life.

VS

【2022-MLKJ-Lasers】



- ♥ Lighter weight.
- ♥ Smaller size.
- ♥ More advanced structure design.
- ♥ More advanced performance.

VS

【2022-MLKJ-Medical-Lasers】



- ♣ More advanced packaging technology.
- ♣ Higher energy densit.
- ♣ Lighter appearance.
- ♣ Longer life.

Efecto del tratamiento







Seguro, rápido, indoloro, permanente, para toda la piel y el estilo de depilación.

Buen enfriamiento con hielo, logre un tratamiento sin dolor, verá buenos resultados después de 3 tratamientos.

Trajes para todo tipo de tratamiento de piel y cabello.

755nm para depilación de piel blanca (pelo fino/dorado).

808nm para depilación de piel amarilla (natural).

1064nm para depilación de piel negra (pelo negro).

Antes y después de la máquina de depilación láser de diodo de platino con hielo



Before

After



Sistema La pantalla de titanio

- Pantalla grande de 14 pulgadas, toque rápido, fácil de operar
- Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel
- 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
- Personalizar servicio: logotipo, idioma, software...

Configuración del producto

nombre del producto	Máquina de depilación láser de diodo 808
Tipo de láser	755nm/808nm/1064nm
barra láser	10 bar/12 bar/16 bar, importado de Alemania/EE. UU.
Potencia de salida	Potencia de salida
Sistema de visualización	Pantalla táctil de color verdadero de 14,0 pulgadas
Disparos de mango láser	10-40 millones de veces
Energía	10~150 j/cm ² , ajustable
Duración del pulso	40~800ms ajustable
Frecuencia	1~10Hz
Temperatura del cristal	-5~3°C
G.W. □ Tamaño de la caja	80KG, 115*59*61cm

CERTIFICATE DISPLAY

Medical CE TUV ISO certification and more Complete certification materials



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

Make your beauty business easier

**Standardized
production**



**Professional
Production R & D
Sales Department**



**Mass production
of various styles**



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

¡Bienvenido a consultar más detalles del producto!

¡Servicio en línea 7X24 horas!