

AUMENTE LOS INGRESOS DE SU
CLÍNICA

CON UNA
INVERSIÓN
INTELIGENTE.

Sistema estético todo en uno



¿Busca la mejor máquina de depilación de diodos?

Nuestra gama de máquinas de depilación láser de diodo, incluida la depilación del láser de diodo de 808 nm, el láser de diodo de longitud de onda triple y la depilación de láser de diodo inteligente, está diseñada para clínicas y salones. Ya sea que necesite una máquina de eliminación de láser de diodo profesional, una máquina de depilación láser de diodo portátil o una máquina de depilación láser, ofrecemos sistemas de alto rendimiento a los precios competitivos de la máquina láser de diodos. Elija entre modelos como la máquina de depilación láser de diodo 808, la máquina láser de diodo de 808 nm y 3 dispositivos de depilación láser de diodo de longitud de onda. También ofrecemos opciones para la máquina de depilación láser para la venta, la máquina láser de diodos para la venta y el equipo de depilación láser para uso comercial. Optimice el rendimiento de su clínica con nuestra máquina de depilación láser para negocios, máquina de depilación láser industrial y máquinas de depilación láser superiores.

Con la confianza de expertos en láser de todo el mundo



AGENTE ESTADOUNIDENSE

Cooperación desde 2023



AGENTE DEL REINO UNIDO

Cooperación desde 2015



AGENTE CANADIENSE

Cooperación desde 2020



Agente en los Países Bajos

Cooperación desde 2018



AGENTE ALEMÁN

Cooperación desde 2010



AGENTE SUECO

Cooperación desde 2009



AGENTE DE DINAMARCA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE FINLANDIA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE AUSTRALIA

Cooperación desde 2008



AGENTE FRANCÉS

Cooperación desde 2022

Hemos trabajado con clientes en todo el mundo desde 2008, incluidos muchos propietarios y distribuidores de salones.

Contáctenos para visitar un sitio de demostración local y vea los resultados por sí mismo.

Los mejores fabricantes de equipos de belleza de depilación láser comercial



LA PIEL SUAVE
COMIENZA AQUÍ

Resultados profesionales hechos simples, seguros y efectivos.

**7 CLAVES
VENTAJAS DE
NUESTRA MÁQUINA**

RESULTADOS
EFECTIVOS



SEGURO
PARA LA
PIEL



PROCEDIMIENTO
CÓMODO



ADECUADO PARA
TODOS LOS
TONOS Y ZONAS
DE PIEL.



RÁPIDO Y
AHORRA
TIEMPO



BAJO
MANTENIMIENTO,
ALTO VALOR



TECNOLOGÍA
INTELIGENTE Y
AVANZADA





Desarrollado por Mingliang Technology y certificado por la FDA (EE. UU.), MDL (Canadá) y CE (Europa),

Esta máquina es la elección perfecta para aquellos que priorizan la seguridad y la calidad.




MAXIMICE SU ROI

Tecnología confiable. Resultados comprobados.
Cero cargos ocultos.




2 años de
garantía



Servicio de
por vida



Repuestos gratis



Seguro y fácil
de usar

- * **Garantía de 2 años**
- * **Servicio de por vida**
- * **Piezas de repuesto gratis: sin costo adicional**
- * **Seguro y fácil de usar**
- * **Maximiza tu ROI**

Tecnología confiable. Resultados probados. Cero tarifas ocultas.



FÁCILMENTE AJUSTABLE A CUALQUIER ÁNGULO.

Control de ángulo de precisión para posiciones de tratamiento personalizadas

Fácilmente ajustable

A cualquier ángulo

Control de ángulo de precisión para posiciones de tratamiento personalizadas



PANTALLA GRANDE

Mango todo en uno con pantalla de alta resolución



ÁNGULO ERGONÓMICO

Fácil de agarrar, reduce la tensión de la muñeca.
Diseño antideslizante: evita caídas accidentales

La pieza de mano presenta una gran pantalla táctil para una operación de un clic. Diseñado para uso continuo de 24 horas, ofrece enfriamiento ultra rápido y una depilación verdaderamente indolora.



DEPILACIÓN LÁSER

Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para una depilación precisa
Rápido e indoloro: tratamiento de gran tamaño y deslizamiento suave.
Seguro para todo tipo de piel: compatible con Fitzpatrick I-VI
Refrigeración por contacto de zafiro: protege la piel y mejora la comodidad.
Resultados duraderos: retarda el recrecimiento, se necesitan menos sesiones

- Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para la depilación precisa
- Rápido e indoloro: tamaño de mancha grande, tratamiento de espalda suave
- Seguro para todos los tipos de piel -fitzpatrick i -Vi compatible
- Enfriamiento de contacto con zafiro: protege la piel, mejora la comodidad
- Resultados duraderos: ralentiza el rebrote, se necesitan menos sesiones

@Resultados duraderos


Depilación láser de diodo: principales ventajas

-  Interacción con la pantalla
-  Seguro para todo tipo de piel
-  Rápido y sin dolor
-  Tres longitudes de onda
-  Silencioso
-  Ergonomía




Depilación láser


- Fototermólisis selectiva: reducción permanente del vello
- Seguro para todo tipo de piel con efectos secundarios mínimos.
- Zonas de tratamiento precisas: sin dañar la piel circundante
- Resultados hasta dos veces más duraderos en comparación con los tratamientos estándar
- Sesiones más rápidas con enfriamiento avanzado para mayor comodidad.
- Cobertura rápida para áreas grandes y pequeñas
- Tecnología clínicamente probada utilizada en las mejores clínicas médicas



Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map



Thermal image of ordinary depilator

Instantaneous temperature: -31°C



Ordinary machine: $10-20^{\circ}\text{C}$




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling

Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal



Seguridad • Simple • Disfruta

Atención todo en uno Un dispositivo inteligente



Disfrute de un tratamiento multifunción ¡sin coste adicional!



Disfrute de la personalización completa de OEM y ODM, comenzando con una sola unidad, perfecta para pequeñas empresas y marca personalizada


Contáctenos hoy para obtener el mejor precio de la máquina de depilación láser y descubra por qué los profesionales en todo el mundo compran diodos máquinas de depilación láser de nosotros

SISTEMA INTELIGENTE

Para operar simplemente mueva sus manos.



Manejar la pantalla



Asistencia técnica



Aplicación: Comparación de efectos del tratamiento
Máquina de depilación láser de diodo de platino de hielo para depilación segura y permanente en todas las pieles

Nombre del dispositivo	Máquina de depilación láser de diodo		
Número de modelo	EXFU vertical 808 V2		
Longitud de onda	☐ 808 mmtecnología ☐ 7558081064 mm ☐ 7558089401064nm		
Tamaño de pantalla	Pantalla táctil de estilo 4K de 14 pulgadas		
Duración del pulso	1-300 ms		
Frecuencia	1-10Hz		
Tamaño de la mancha	☐ 12*20 mmm	☐ 12*35 mmm	☐ 12*24 mm ☐ 12*36
Energía	1-150J/cm2		
Sistema de enfriamiento	☐ Enfriamiento de aire enfriamiento de TEC enfriamiento de agua sustrato de zafiro	☐	Enfriamiento por compresor enfriamiento de agua sustrato de zafiro enfriamiento de aire
Voltaje	☐ AC220V 50HZZ	FALSO	AC110V 60Hz
Dimensión de la máquina	429*422*1265 mm		
Paquete	Caja de aluminio		
Garantía	2 años para la máquina, 1 año para el manejo		

Comentarios de compradores

Máquina de depilación láser de FordioDe de pantalla



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



FINE AND SAFE PACKAGING



El tiempo de entrega:	7 días hábiles.
Método de entrega:	Expresar servicio de puerta a puerta, como DHL, UPS, FedEx, TNT, etc.
Embalaje:	Caja de aluminio con espuma