



808+ND

Diode laser hair removal
ND YAG laser tattoo removal

Láser de diodo láser Nd yag

1. Este láser de diodo 2 en 1 láser nd yag tiene accesorios de alta calidad, potencia fuerte
2. Tiempo de disparos para los mangos: el mango del láser de diodo utiliza una barra láser dorada importada de Alemania, 10-40 millones de disparos.
3. Nd yag: Equipe 5 cabezales de tratamiento, ajustable 1064nm/532nm, fijo 1064nm/532nm, fijo 1320nm.







Acerca de la manija

Three wavelengths work together

12*20mm² {



12*35mm² {



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



755 808 1064 trajes de láser de diodo para todo tipo de tratamiento de piel y cabello.
Barra láser importada. Tiempo de 20-40 millones de disparos.




Before

After



Before



After



Before



After

5 therapeutic **Heads**

- 532 & 1064: removing tattoo, eyeliner and lip line
- 1320: black-faced doll whitening and whitening skin
- Adjustable 532 & 1064: removing large-area tattoos



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm

Eliminación de tatuajes Nd yag:



Equipa 5 cabezales de tratamiento, ajustables 1064nm/532nm, fijos 1064nm/532nm, fijos 1320nm.

Working Principle



1. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
2. Inglés tu lengua materna.
3. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

System Design



808 Mode: Operation interface

Laser Mode: Tattoo removal

Información de tamaño

Artículo	láser 808nd yag
pieza de mano	Mango de eliminación de tatuajes con láser Nd yag, láser de diodo 808
Fuente de alimentación	2000w
frecuencia SHR	1-10 HZ
808 Tamaño de punto	12*20mm, 12*35mm
Mango láser nd yag	barra láser de importación, con un total de 5 sondas
Energía	10-50J/cm ²
Duración del pulso	1-10ms
Enfriamiento de la piel	-21
Sistema de refrigeración	Circuito cerrado de agua y aire Cabezal de tratamiento con temperatura de enfriamiento de semiconductores ajustable
Monitor	Pantalla táctil LCD TFT de color verdadero de 12 pulgadas
Voltaje	220v/50hz o 110v/60hz
Tamaño de embalaje	116*60*61cm
Peso bruto	90kg



15 Years Laser Beauty Device Manufacturer


Make your beauty business easier



1. Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (abreviatura: MLKJ) es un fabricante altamente profesional y experimentado de equipos de belleza en China. tiene 15 años en la industria de la belleza. Tenemos un departamento profesional de I D de producción, podemos brindar soporte técnico, 2 años de garantía.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service