

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



Máquina de depilación láser de diodo.

- * Sin pigmentación. Apto para cualquier tipo de piel;
- * Apto para cualquier tipo de piel;
- * Seguro y Rápido.
- * Norma Internacional de Depilación Dorada;
- * La longitud de onda láser óptima 808nm o 7558081064nm;

350g
Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal


El láser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, se adapta a todo tipo de tratamiento de piel y cabello.

755nm para depilación de piel blanca (vello fino/dorado).

808nm para depilación de piel amarilla (natural).

1064nm para depilación de piel negra (pelo negro).

Antes y después de la máquina de depilación láser de diodo de platino hielo alma soprano






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison





Emergency stop button

12 inch big screen
quick touch
easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug