



¿Como funciona?

A través del diseño científico del mango del láser de diodo, el rayo láser de alta energía penetra instantáneamente en la piel y alcanza el folículo piloso durante el tratamiento, la luz de salida es absorbida por la melanina en el folículo piloso, lo que destruye el folículo piloso y alcanza la depilación permanente.

El ancho del pulso del láser se establece más corto que el tiempo de sensación del cuerpo humano, un solo disparo de luz ha terminado, pero el cuerpo humano cayó sin dolor, luego podría lograr la sensación de tratamiento sin dolor, para mejorar la experiencia cómoda del cliente. Máquina de depilación láser más eficaz.



Three wavelength

755nm 808nm 1064nm diode hair removal technologies in one handle

Tres longitudes de onda

Tecnologías de depilación de diodo de 755nm 808nm 1064nm en un solo mango

Emergency stop button

Online Customization

Applicator
1205mm
350g

Medical handle
350g lightweight handle

14 inch big screen
quick touch
easy operate

The image features a large, black, vertical laser hair removal machine on four casters. At the top, there is a 14-inch touchscreen display showing a person receiving treatment. Below the screen are several control buttons and a dial. A purple diagonal line runs from the top right towards the machine. On the left side, there are five callout boxes with images and text describing key features: an emergency stop button, online customization capabilities, a 1205mm applicator with a 350g handle, a medical handle that is 350g lightweight, and a 14-inch big screen for quick touch and easy operation. The background of the callouts shows a woman sitting on a beach chair, holding a water bottle.

Advantage

Fast, Painless, Permanent Hair Removal

24 hours working continuously

Reduce preparation time

Increase your profit

Minute cooling

Low system noise and strong cooling effect

No need for local anesthesia

Expand your patient base

Suitable for treatment of all parts of the body

Profundidad de penetración

Tamaño de punto 12x26 mm / 12x24 mm Tamaño de punto, para mejorar la absorción de energía en el folículo objetivo.

El único láser con tecnología única y dedicada para la reducción del dolor, mayor eficacia y seguridad.



■ spot size:12*36



■ spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24

Versátil

El láser MLKJ incluye dos sistemas de depilación de diodo de 800 nm de longitud de onda óptima en una plataforma versátil.

Los cabezales láser MLKJ permiten la reducción permanente del vello en todas las áreas del cuerpo. Su tecnología avanzada reduce el dolor al tiempo que aumenta la eficacia, lo que permite tratamientos rápidos y cómodos para pacientes y médicos.

Efficacy

Perment hair removal for all skin type

Very fair Fair	755nm suitable for light skin hair removal	
Medium Olive	808nm suitable for neutral skin hair removal	
Brown Black	1064nm suitable for black skin hair removal	


Safety

Almost no skin scattering, no harm to the skin and sweat glands, no scar, no any side-effect


Refuse to repeat and leave No scum



1 week - 2 weeks
2 times a week
- 75 hair loss - Start to grow slowly - Smaller pores



3 week - 4 weeks
2 times a week
- Hair becomes thinner and less rejuvenate tender skin smooth body




5 week - 8 weeks
2 times a week
- Select according to hair growth status use it selectively, say goodbye repeated hair removal

Disminución del dolor

Comodidad del paciente al enfriar continuamente la piel, el dolor y la incomodidad se reducen significativamente.

Depilación antes y después



Pantalla táctil LED

Sistema de control inteligente

Pantalla 4K de 14 pulgadas, experiencia táctil inteligente

- * Ajustes preestablecidos de tratamiento personalizables
- * Con masculino y femenino, 6 estilos de piel para elegir
- * Fácil de operar, proporcionando habilidades de operación y servicios de enseñanza.
- * El logotipo y el idioma gratuitos se pueden personalizar en la pantalla

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



Nuestra empresa y Panking

MLKJ

CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Contáctenos para obtener más información sobre las máquinas de belleza.