



Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours

One minute cooling -21°C



Best **TEC Cooling** system
hair remover laser

- * EE.UU. O ALEMANIA DILAS Bar láser importado. (Más reciente y mejor calidad de la barra láser de oro)
- * Más de 40 millones de disparos, más de 3 años no necesitan cambiar el nuevo asa.
- * 755 808 1064nm es para toda la depilación con estilo de piel y pelo

1000W, 1200W, 1600W Gran potencia para la elección libre
Tamaño puntual de 12 * 20 o 12 * 35 mm

350g lightweight **handle**, more ergonomic



Available in **black or white**




High-quality
laser bars
imported from
USA

1000/1200/1600ww high power



Fast hair removal



⌚ 10bar
1000W




⌚ 12bar
1200W



⌚ 16bar
1600W

For all skin types




755nm / 808nm / 1064 nm



Enfriamiento de 755 808 1064 Máquina de depilación láser diodo

- * Encienda la máquina, se enfríe inmediatamente, inmediatamente la depilación
- * Buena enfriamiento de la vida útil de la manija más larga
- * Efecto de depilación con hielo real

Efecto de tratamiento



Tamaño de punto de 12 * 20 mm o 12 * 35mm Adecuado para todas las partes depilación
3 --- 5 sesiones alcanzan el resultado ideal de depilación, depilación permanente



- Pantalla táctil grande de 14 pulgadas de 755 808 1064 Máquina de depilación láser de diodo
- * Elección de hombre y mujer para todas las partes depilación.
 - * Cualquier idioma que querías
 - * Servicio de logotipo gratis
 - * Servicio de pantalla personalizado

The new 14-inch screen is clear
easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

3D LOGO with luxurious texture.