

 **Smayer**

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

Máquina de depilación láser diodo V28

- 1) Remoción más fuerte, más rápida y smarterhair
- 2) Nueva tecnología 3D 755nm 810nm 1064nm
- 3) Más fuerte 800/1000 / 1200 / 1600Watt, 40% más rápido



¿Por qué todos los salones de belleza, los bellenses prefieren la máquina de depilación con láser de diodo 808nm?

- A) Safer, sin efectos secundarios en la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatrices.
- B) 755nm 808nm 1064nm, adecuado para todos los tipos de piel, la piel negra y el cabello fino se pueden tratar fácilmente, adecuados para todos los tipos.
- C) Ancho láser largo, alta energía, efectiva para los folículos pilosos producen acumulación de calor, depilación permanente del vello.
- D) ¡Rápido! El tamaño de la mancha grande 12 * 35mm podría provocar la velocidad de tratamiento, la velocidad de tratamiento y la eficiencia.
- E) El fuerte sistema de enfriamiento puede hacer una anestesia epidérmica momentánea, no sin dolor durante.

Sobre asas

Remoción de cabello permanente de seguridad probada sin dolor para todos los tipos de piel.

Hielo más sistema de enfriamiento continuo. El proceso de tratamiento es más cómodo. Puede funcionar continuamente durante 24 horas.




Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Comentarios de los clientes

Treatment Comparison



Visualización de la pantalla

1. Pantalla grande de 14 pulgadas, toque rápido
2. Masculino y femenino, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel Configuración de software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio gratuito del programa OEM (idioma / logotipo / sistema / color...)

FREE LOGO SERVICE





**14 Years
 Laser Beauty Decvice
 Manuafactor**

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Diseño de diseño de I D y equipos de desarrollo de los Estados Unidos y Alemania.
 Línea de producción madura certificada y probada y equipo de inspección de calidad y línea de producción estándar.
 Lo que más nos importa es que los productos de alta calidad son el estándar para mantener la cooperación.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Paríselos de productos



Modelo	Diodo láser v28
Tipo láser	Alemania / Estados Unidos importado, 10 barras, 12 bares, 16 bares
Monitor	14 ---- Pantalla tocable de 15.6 pulgadas 4k
Longitud de onda	755nm 808nm 1064nm
Tiros	40 millones de vacunas

Energía	10 ~ 150 J / cm ² , ajustable
Frecuencia	1-10Hz
Enfriamiento	TEC AIRE AGUA DE AGUA
Poder	3500w
Tamaño del punto	12 * 20mm / 12 * 35mm para elegir
Voltaje	110V / 60Hz o 220V / 50Hz para elegir
Peso neto	95kg
Peso bruto	105kg
Tamaño de la máquina	45 * 52 * 110cm
Tamaño de caja	56 * 70.4 * 125cm

Tiempo de entrega: 3-7 días laborables después del pago

Entrega: por Air, DHL, TNT, FedEx o Agente de entrega

Antes de la entrega: prueba de video y fotos

Después de la garantía de entrega: 2 años, ofrece un servicio postventa impecable

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month