

NEW ! Technology



Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



Detalles de la máquina de depilación láser de diodo

- 1.) Depilación permanente segura en todo tipo de piel.
- 2.) Cristal de zafiro refrigerado por hielo congelado, para una depilación indolora.

1 minute
and you're done

35mm {

FASTER

Potencia de la manija de la máquina de depilación láser de diodo

tamaño del punto 12 * 20 mm, 10 barras 1000w / 12 barras 1200w.

tamaño de punto 12 * 35 mm, 16 barras 1600w.


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser






*Con tecnología de refrigeración especial (TEC-cooling), enfríe la piel y proteja la piel de daños y alcance

un muy seguro y cómodo * Para la depilación permanente, apto para todos los colores de piel.

¡Sin dolor! la tecnología de depilación más rápida, la más popular! Se adapta al tratamiento de todo tipo de pieles y cabellos.



Las 3 ondas funcionan en el mismo mango al mismo tiempo.

Mango de 1000w, 1200w, 1600w

755 nm para pieles blancas (cabello fino y dorado)

808 nm para piel amarilla / neutra

1064 nm para negro (cabello negro)

Stuit to any color of skin



Application:

Elight for Skin Rejuvenation, Skin Tightening, Wrinkle Removal, Acne Removal, Pigment Removal, Vascular Removal, Breast Lifting, Age Spot Removal etc.

808 Hair Removal treatment pictures



Before and After

Treatment comparison



Screen Image


10.4 inch touch screen easy to operate.



- Pantalla táctil grande de 1,14 pulgadas, diseño humanizado
- 2. Masculino / femenino, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para la opción.
- 3. Inglés su lengua materna.
- 4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo / sistema...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Información de tamaño

Artículo	Láser de diodo vertical 755nm 808nm 1064nm
Tipo de láser	Láser de diodo, 10bar / 12bar / 16bar
Poder de cada barra	50w
Sistema de visualización	Pantalla táctil de color verdadero de 14 pulgadas
Longitud de onda	808nm / 755nm / 1064nm
Tamaño del spot	12 * 20 mm ² / 12 * 35 mm ²
Vida útil del mango láser	808 nm: al menos 10,000,000-40,000,000 disparos
Energía	10-150 J / cm ² ajustable (hasta 150J / cm ² opcional)
Duración del pulso	40 ~ 800ms ajustable
Frecuencia	1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeración	Condensador semiconductor TEC aire circulación de agua cercana
Manejar el poder	1000w / 1200w / 1600w
Poder de la máquina	2000w
Fuente electrica	220 V / 50 HZ o 110 V / 60 HZ
Temperatura cristalina	-10 ~ 3 ° C
Temperatura de la máquina	27 ~ 31 ° C

Requisitos de energía AC220V / 110V 50 ~ 60Hz
Peso bruto 95KG

Nuestra fábrica

1.Weifang Sunshinekj Electronics Co., Ltd (abreviatura: MLKJ) es una empresa altamente profesional y experimentada

fabricante de equipos de belleza en China, tiene 13 años en la industria de la belleza

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.



潍坊明亮电子有限公司
坚守客户价值不动摇·让客户满意
This firmly to customer's value to make them feel satisfied
坚守员工价值不动摇·让员工成长
Hold Fast to employees' value to let them develop

Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.
Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world

NEW





**2.Tenemos un departamento de I D de producción profesional,
Puede proporcionar soporte técnico, 2 años de garantía**

Research and Development

We have professional Production R & D department.
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after passing the inspection



Packing And Delivery

1



Print Logo



Check accessories before packing

2



Wiping and Wrapping machine



Rigorous inductive packing

3



Reminder identification



Fast delivery