



### **Ventaja del láser de diodo:**

1. 755 808 1064nm
2. Para la eliminación de todo tipo de piel y vello.
3. Eficaz para que los folículos pilosos produzcan acumulación de calor, depilación permanente sin dolor.
4. Casi sin dispersión de la piel, sin daños a la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatrices, sin efectos secundarios
5. Sistema de refrigeración 3 en 1: Refrigeración por aire Refrigeración por agua Refrigeración TEC Sistema 3 en 1. Capacidad de trabajo de 24 horas,
6. Tamaño de punto grande de 12 \* 35 mm, reduce el tiempo de tratamiento para el original 1/5
7. Agregue el logotipo y el idioma de forma gratuita


## Different spot size Handle color optional




35mm

before after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths  
Hair removal is quick, efficient and convenient





## 808 Hair Removal treatment pictures





### **Visualización de la pantalla**

- \* Pantalla táctil de color verdadero de 12,4 pulgadas, que ofrece una experiencia táctil súper genial.**
- \* Se acepta el servicio OEM. el parámetro de ajuste está bien.**
- \* Agrega tu logo e idioma gratis**



# Screen Image

10.4 inch touch screen easy to operate.



## Especificación de la máquina de depilación láser de diodo

Artículo	Láser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
Tipo de láser	Láser de diodo, 12 bares/16 bares
Potencia de cada barra	100w
Sistema de visualización	Pantalla táctil de color verdadero de 12 pulgadas
Longitud de onda	808nm/755nm/1064nm
Tamaño del punto	12*20 mm <sup>2</sup> /12*35 mm <sup>2</sup>
Vida útil del mango láser	808nm: al menos 10-40 millones de disparos
Energía	10-150 J/cm <sup>2</sup> regulable (hasta 150J/cm <sup>2</sup> opcional)
Duración del pulso	40~800ms ajustable